

Dino-Lite
Digital Microscope**USB-käsimikroskooppi, Valmistajamerkintä: AM7915MZT****Tilaustiedot**

Tilausnumero	492032 AM7915MZT
GTIN	4712805476848
Tuoteluokka	49K

Kuvaus**Malli:**

Helppokäyttöinen kannettava digitaalinen mikroskooppi ammattikäyttöön eri aloilla. CMOS-sirun ja Wi-Fi-/USB 2.0 -liitännän ansiosta se on helppo liittää mihin tahansa laitteeseen ja tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja jopa 220-kertainen suurennuksen. Polarisaatiosuodattimet vähentävät heijastuksia kiiltävistä kohteista ja parantavat kontrastia. Suurennusaste riippuu halutusta kuva-alasta. Mitä pienempi kuva-ala on, sitä suurempi suurennos on mahdollinen. Pitkän työskentelyetäisyyden malleja voidaan käyttää, kun tarvitaan suurempi etäisyys kohteeseen. Sisältää intuitiivisen mittausohjelmiston Windows- ja MacOS-käyttöjärjestelmiin.

Laajennettu dynamiikka-alue korkean kontrastin kuvia varten. **Syväterävyystoiminto** syväterävyyden parantamiseen karkeilla ja epätasaisilla pinnoilla.

Korkean resoluution 5 megapikselin kamera korkealaatuisessa kevytmetallikotelossa.

Automaattinen suurennuksen tunnistus helpottaa mittausta ohjelmiston kautta.

Tuote tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja värinoton tukevassa, kompaktissa ja tyylikkäässä kotelossa jopa 220-kertaisella optisella suurennuksella. Saatavana myös mallina, jossa on suuri työskentelyetäisyys.

Toimituksen sisältö:

Mittausohjelmisto DinoCapture 2.0 (Windows) ja DinoXcope (Mac OS).

Erikoistarvike:

Pylväsjalusta nro 492035.

Huomautus:

Muut mallit (mm. koaksiaalinen pintavallo, ESD-suojaus jne.) sekä järjestelmän kalibroitopalvelu tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Suurennus (x-kert.)	10 – 220
Laajennettu dynamiikka-alue (EDR)	kyllä
Kamera	5,0 megapikselin CMOS-värikamera
Laajennettu syväterävyys (EDOF)	kyllä
Polarointisuodatin	Kyllä
Automaattinen suurennusnäyttö (AMR)	kyllä
Liitäntä	USB-liitäntä
Tuotetyyppi	Video-käsimikroskooppi