

DYMO**Merkintälaite, Tyyppi: 5200****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085500 5200
GTIN	3501170841402
Tuoteluokka	08U

Kuvaus**Malli:**

Lujat, liikkuvan käyttäjän merkintälaitteet muovisten tarratietettien nopeaan tulostukseen. Kestävä lämpötulostusjälki, teipin esi- ja jälkisyöttöpituuden säätömahdollisuus. Tarkoitettu Dymo D1 -nauhoille. Voimanlähteenä ladattava **li-ioni-akku**, verkkolatauslaite. Yksinkertainen tekstinkäsittely pikakäyttönäppäimillä. **Vankka tarratulostin teollisuuskäyttöön**, helpot merkinnät kaapeleihin, ohjauspaneelisiin, hyllyihin jne. **Pikanäppäimet** sähköteollisuuden tavallisimmille merkeille.

Käyttö:

Tarrat kiinnittyvät lujasti lähes kaikille sileille ja rasvattomille pinnoille.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mustavalkoisen teippinauhan ja käyttöohjeet. Merkintälaite sekä litiumioniakku ja verkkolaite. 1× merkintänauhakasetti, valkoinen nailon 19 mm × 3,5 m, 1× teollisuuden vinyylitietetti, valkoinen 12 mm × 5,5 m.

Huomautus:

- **Asennettavissa eri kieliversioita.**
- **Saksalaisella näppäimistöllä varustettuna varastosta, ranskalainen näppäimistö saatavilla lyhyellä toimitusajalla.**

Tekninen kuvaus

Mahdolliset merkintänauhan leveydet	9; 12; 19 mm
Leveys	124 mm
Nauhan katkaiseva malli	manuaalinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Verkkolaite	sisältää
Pituus	64 mm
Käytössä merkkejä/symboleja	100
Erytisominaisuus	Tarran tallentaja
kirjasinkorkeus enintään	13 mm
Tyylien lukumäärä	4
tyyppi	Rhino 5200
Akkutyyppejä	Litiumioni
Kirjasinleveyksiä	2
Kirjasinkokoja	7
Näppäimistön malli	ABC
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tekstirivien lkm	1–4
Korkeus	234 mm
sopiva merkintänauhakasetti	RHINO
Paino sisältää akun	780 g
Merkkien määrä näytöllä	2×14
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä	S0841400
Tuotetyyppi	Merkintälaite

Tarvikkeet

Merkintänauhakasetti Tyyppi W	085512 W
Merkintänauhakasetti 19 mm×3,5 m Nailon Tyyppi W	085516 W

Merkintänauhakasetti 12 mm×5,5 m Vinyyli Tyyppi W	085517 W
Merkintänauhakasetti Tyyppi W	085513 W
Merkintänauhakasetti 9 mm×5,5 m vinyyli Tyyppi W	085509 W
Merkintänauhakasetti Tyyppi W	085511 W
Merkintänauhakasetti Tyyppi W	085514 W
Merkintänauhakasetti 19 mm×5,5 m Vinyl Tyyppi W	085510 W