

Garant**Digitaalinen langaton 3D-anturi, anturipää (Ø 4 mm) XTOUCH, Anturikuulan Ø: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	359450 4
GTIN	4062406370602
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Mittausarvojen siirtomahdollisuus yhdessä GARANT Xconnectin nro 359455 1 kanssa.
- Sopii vain Siemens- ja Heidenhain-ohjauksiin. Kone tarvitsee toimivan USB-portin ohjauspaneelissa.
- Suuri tarkkuus ja lineaarisuus. Työstökappaleen nollakohdan täysin automaattiseen määrittämiseen, pituuksien, porauskeskiöiden, viitereunojen ja akselin suunnan mittaamiseen.
- Mukava ja helppo keskisyyden säätö.
- Suuri työskentelyalue kaikkiin suuntiin (x, y, z = 7 mm).
- Kompakti metallikotelo.
- Pöly- ja vesitiivis = IP 67.
- Asetettu katkaisupiste.
- Helppo valikko-ohjaus.
- Nopea käyttöönotto ilman laitteistoon tehtäviä muutoksia ja huoltoteknikon apua.
- Työstökoneen käyttöjärjestelmää ei tarvitse muokata!
- Hylkyosien minimointi.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Mitattujen arvojen automaattinen siirto koneen ohjaukseen GARANT Xconnectilla nro 359455 1. Työstökappaleen nollakohdan täysin automaattiseen määrittämiseen, pituuksien, porauskeskiöiden, viitereunojen ja akselin suunnan mittaamiseen. Myös manuaalinen käyttö ilman langatonta yhteyttä (ilman XCONNECTia) on mahdollista.

Toimituksen sisältö:

Mukana paristo CR2 ja mittauskärki nro 359505 koko 4.

Erikoistarvike:

Siirtotikku XCONNECT nro 359455 1.

Huomautus:

Sopiva anturipää nro 359505 4. Tämä tuote on asennettu kiinteästi koneeseen, ja sitä voidaan käyttää toisessa koneessa vain uudella syklipyynnöllä.

Tekninen kuvaus

Paristotyyppi	Nappiparisto
Liikepituudet x, y, z	7 mm
Varren Ø	16 mm
Kotelon leveys	67 mm
Mittaustarkkuus	< 0,01 mm
Kokonaispituus (runko ja mittauskärki)	134 mm
Varamittauskärki	359505 4
Lukema	0,005 mm
Kotelon syvyys	39 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 67
Säätöalue	± 0,4 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Mittauskärjen vapaa pituus	40 mm
Kotelon pituus	82 mm
Paino	0,52 kg
Sarja	XTOUCH
Tuotetyyppi	Anturi

Tarvikkeet

Anturipää 3D-paikoituslaitteisiin Palloanturin \varnothing D 4 mm

359505 4