



## Kulmahiomakone GWX ilman akkua, Tyyppi: 18V15SC



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077011 18V15SC
GTIN	3165140964562
Tuoteluokka	03C

### Kuvaus

#### Malli:

- **Helposti ja nopeasti:** Kulmahiomakoneen tarvikkeiden helppo vaihto ilman häviäviä osia ja lisätyökaluja.
- **Lisäavainta ei tarvita enää.**
- **Kattava:** Suuri valikoima kulmahiomakoneita ja tarvikkeita, jotka ovat täysin yhteensopivia aikaisempien versioiden kanssa.
- **Maksimaalinen mukavuus** tarvikkeiden 100-prosenttisesti työkaluttoman ja nopean vaihdon ansiosta.
- **Luotettava:** Pyörimissuunnasta riippuvia tarvikkeita ei voida enää asentaa väärin innovatiivisen X-LOCK-järjestelmän ansiosta. Hyvä käyttäjäsuoja oikean asennuksen yhteydessä kuuluvan äänimerkin ansiosta.
- **Puhdas työskentely ilman ikäviä naarmuja!** X-Lock-kulmahiomakoneissa vähemmän huomattavia ja vähäisempiä hiomanaarmuja.

**Akkukulmahiomakone, BITURBO Brushless -tekniikka ja X-Lock.**

- **Sama teho kuin verkkovirralla toimivassa koneessa 1000–1800 W.**
- **Mahdollistaa nopeamman katkaisun ja suuremman metallinpoiston kuin tähän saakka saatavilla olleet akkuhiomakoneet.**
- **Suurempi turvallisuus** älykkään jarrujärjestelmän, KickBack- ja Drop Control -toiminnon ansiosta.
- **Yksittäisten nopeustehojen valinta** käyttöliittymällä ja Bluetooth-Connectivity-toiminnolla.

#### Toimituksen sisältö:

**Ilman akkuja ja ilman laturia.** Mukana Vibration-Control-lisäkahva, suojakupu, L-BOXX 136.

#### Huomautus:

Sopivat ProCore 18 V:n akut ja aloitussarjat löytyvät numerolla 073857 koko C18 ja numerolla 073865 koko C18

## Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Työkalupidin	X-LOCK System
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Paino	2 kg
Takaiskupysäytys	kyllä
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Akkutyyppi	Litium-ioni
Valmistajamerkintä	GWX 18V-15 SC
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Kierroslukualue	3400 - 9800 min <sup>-1</sup>
akun jännite	18 V
Erytisominaisuus	BITURO; Kickback Control; Drop Control
Sarja	X-LOCK System
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

## Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akun latauslaite Tyyppi GAL18160C	073866 GAL18160C
Akku-aloitussarjaProCore Akkutyyppi, akkujännite C18 V	073865 C18
Akun latauslaite Tyyppi 1880CV	073866 1880CV
Li-ioniakkuProCore Akkutyyppi, akkujännite C18 V	073857 C18