

Garant GRIDLINE

**Kaukalovalikoima, 36×14G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/2****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 950197 50/2   |
| GTIN         | 4062406573553 |
| Tuoteluokka  | 9GB           |

**Kuvaus****Malli:**

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×14G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 36×14G.

**Sisältö:**

Kaukalot 1K nro 951415: 6 × koko 6×8/3; 6 × koko 6×6/3

Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 4 × koko B

**Tekninen kuvaus**

|   |        |
|---|--------|
| Kaukalon korkeus                        | 25 mm  |
| Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys       | 900 mm |
| Materiaali                              | muovi  |
| soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G  | 14     |
| soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G  | 36     |
| Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys       | 350 mm |
| Vetolaatikoiden hyötiala G              | 36×14  |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 50 mm  |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 100 mm |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 75 mm                |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 150 mm               |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 125 mm               |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 250 mm               |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 200 mm               |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 300 mm               |
| Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta | ≥ 50 mm              |
| Leveys                                  | 900 mm               |
| Syvyys                                  | 350 mm               |
| Leveys G                                | 36                   |
| Syvyys G                                | 14                   |
| Korkeus                                 | 25 mm                |
| Paino                                   | 1,31 kg              |
| Tuotenimen määrite                      | 36×14G               |
| Tuotetyyppi                             | Vetolaatikon kaukalo |

## Tarvikkeet

|   |              |
|---|--------------|
| Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa<br>Tyyppi B | 951275 B     |
| Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi<br>6X6/3          | 951415 6X6/3 |
| Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi<br>6X8/3          | 951415 6X8/3 |