

Garant**Nyörisaappaat antrasiitti/musta Turvanyörisaappaat comfort ESD, S3 W1, EU-kokojärjestelmä: 41****Tilaustiedot**

Tilausnumero	092074 41
GTIN	4062406400538
Tuoteluokka	01S

Kuvaus**Malli:**

GARANT-turvakenkä comfort yhdistää suurimman mahdollisen käyttömukavuuden ja uudenaikaisen muotoilun. Innovatiiviset ja laadukkaat materiaalit sekä erittäin korkea valmistuslaatu "Made in Germany" takaavat parhaan mahdollisen suojauksen ja samalla pienimmän mahdollisen painon. Erilaiset varsileveydet ja erityinen valmistusmenetelmä mahdollistavat "todellisen" useamman leveyden järjestelmän erilaisille jalkaleveyksille. Ergonomisten periaatteiden johdonmukainen toteuttaminen ja vaihdettava, painokohtainen vaimennus vähentävät merkittävästi polviin ja selkään kohdistuvaa rasitusta ja myötävaikuttavat näin terveyden ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä.

- **Pintamateriaali kevyttä mutta kestävää mikrokuitua.**
- **Hengittävä funktionaalinen vuori.**
- **Kätevä GARANT comfort Heel-Puller kenkien helppoon ja nopeaan pukemiseen.**
- **GARANT comfort -pohjallinen painosta riippuvalla vaimennuksella.**
- **GARANT comfort TPU -ulkopohja.**
- **Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).**

Saappaat, joissa on saumaton rakenne. Pölyläppä. Suojaus veden sisäänpääsystä.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Huomautus:

- **GARANT Comfort-pohjallinen painosta riippuvalla iskunvaimennuksella löytyy jalkasuojusten lisävarusteista numeroilla: 092864 (pehmeä), 092865 (keskikova), 092866 (kova).**
- **Vakiona koon 36-39 kengät toimitetaan pehmeällä iskunvaimennuksella, koon 40-45 kengät keskikovalla iskunvaimennuksella ja koon 46-48 kengät kovalla iskunvaimennuksella.**
- **Jalkasuojusten lisävarusteista löytyvät myös sopivat GARANT-kengännauhat nyörisaappaille numerolla: 092855 120, sekä pikalukitus sandaaleille; 092856 55 (koko 36-41) ja 092856 65 (koko 42-48).**

Leveä malli W2 numerolla 092075.

Tekninen kuvaus

Sukupuoli	Miehille
EU-kokojärjestelmä	41
Naulaanastumissuojaus	tekstiili
Varvassuojuksen materiaali	alumiini
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Suojausluokka	S3
Ominaisuudet	Vario®-vaimennin
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyppi	Turvasaappaat