



Akku-puukkosaha, Tyyppi: M18FSZ



Tilaustiedot

Tilausnumero	078220 M18FSZ
GTIN	4058546344702
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Milwaukee-puukkosaha vaikeapääsyisissä paikoissa tehtäviin töihin.

- **Elektroniikka portaatonta iskumäärän säätöä varten ja ylikuormitusuoja.**
- **Työkaluton FIXTEC-sahanterän pikavaihtojärjestelmä.**

Akkupuukkosaha.

- **Harjattoman POWERSTATE™-moottorin uusin sukupolvi parempaan tehokkuuteen.**
- **Patentoitu kytkinsuoja estää koneen heilumisen sahanterän jumittuessa.**
- **Maksimaalinen kontrolli ja nopeus ohjattavalla pehmeällä käynnistyksellä.**
- **Työkaluton FIXTEC-sahanterän pikavaihtojärjestelmä.**
- **Käännettävä ja säädettävä sahakenkä mahdollistaa sahauskohdan optimoinnin.**

Toimituksen sisältö:

Malli HD Box **ilman akkua, ilman laturia.**

Huomautus:

Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Iskutiheys	0 - 3000 min ⁻¹
akun jännite	18 V
Iskun pituus	32 mm
Akkutyyppe	Litiumioni
Akkukapasiteetti	5 Ah
Paino	8 kg
Valmistajamerkintä	M18 FSZ
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Erytisominaisuus	FIXTEC, LED
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	9,9 m/s ²
Tuotetyyppe	Sahat

Tarvikkeet

Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppe MB18	073816 MB18
Akku-aloitussarja High Output™ Tyyppi M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Litiumioniakku High Output™ Akkutyyppe MHB12	073811 MHB12
Li-ionijärjestelmä M18B2 Akkutyyppe MB18	073827 MB18
Akku-aloitussarja High Output™ Tyyppi M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Akku-aloitussarja High Output™ Akkutyyppe M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Litiumioniakku High Output™ Akkutyyppe MHB3	073808 MHB3
Litiumioniakku High Output™ Akkutyyppe MHB55	073809 MHB55
Litiumioniakku High Output™ Akkutyyppe MHB8	073810 MHB8
Akku-aloitussarja High Output™ Tyyppi M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-aloitussarja Tyyppi M18NRG5	073839 M18NRG5