



Akku-puukkosaha, Tyyppi: M18ONEFSZ



Tilaustiedot

Tilausnumero	078220 M18ONEFSZ
GTIN	4058546344733
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Milwaukee-puukkosaha vaikeapääsyisissä paikoissa tehtäviin töihin.

- **Elektroniikka portaatonta iskumäärän säätöä varten ja ylikuormitusuoja.**
- **Työkaluton FIXTEC-sahanterän pikavaihtojärjestelmä.**

Akkupuukkosaha.

- **Harjattoman POWERSTATE™-moottorin uusin sukupolvi parempaan tehokkuuteen.**
- **Patentoitu kytkinsuoja estää koneen heilumisen sahanterän jumittuessa.**
- **Maksimaalinen kontrolli ja nopeus ohjattavalla pehmeällä käynnistyksellä.**
- **Työkaluton FIXTEC-sahanterän pikavaihtojärjestelmä.**
- **Käännettävä ja säädettävä sahakenkä mahdollistaa sahauskohdan optimoinnin.**

Mutta mallissa M18FSZ käytetään **ONE-KEY™**-tekniikkaa.

- **Mahdollisuus tallentaa 3 erillistä säätöä laitteen sisäiseen muistiin.**

Toimituksen sisältö:

Malli HD Box **ilman akkua, ilman laturia.**

Huomautus:

Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	9,9 m/s ²
Iskun pituus	32 mm
akun jännite	18 V
Sovellusliitäntä	OneKey
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Paino	7,9 kg
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Iskutiheys	0 - 3000 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Akkukapasiteetti	5 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Erytisominaisuus	FIXTEC, LED
Valmistajamerkintä	M18 ONE FSZ
Akkutyyppe	Litiumioni
Tuotetyyppe	Sahat

Tarvikkeet

Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppe MB18	073816 MB18
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppe MHB55	073809 MHB55
Akku-aloitussarja Tyyppi M18NRG5	073839 M18NRG5
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Akkutyyppe M18HNRG3	073826 M18HNRG3
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppe MHB3	073808 MHB3
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG8	073831 M18HNRG8
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppe MHB8	073810 MHB8
Li-ionijärjestelmä M18B2 Akkutyyppe MB18	073827 MB18

LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyypin MHB12

073811 MHB12