

HOLEX

Sähköasentajan työkalusarja, 24 osaa sähköasentajan laukussa, Osien lkm: 24



Tilaustiedot

Tilausnumero	686013 24
GTIN	4062406773540
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisillä työkaluvalikoimilla varustetut laadukkaat tekstiilitaskut päivittäiseen työhön.

Toimituksen sisältö:

Rullamitta: 1 kpl nro 462014 koko 3

Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pitkä, kuulapää: 1 kpl nro 627225 koko 9 (1,5 – 10 mm)

Ruuvimeisseli urakantaruuveille, VDE-eristys: à 1 kpl nro 663301 koko 3,5; 5,5

Jännitteentarkistustalطا: 1 kpl nro 665050 koko 3

Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, VDE-eristys: à 1 kpl nro 668631 koot 1, 2

Yhdistelmäpihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 701852 koko 180

Vesipumppupihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 705746 koko 250

Kärkipihdit, suorat, VDE-eristys: 1 kpl nro 713351 koko 200

Sivuleikkuri, VDE-eristys: 1 kpl nro 725351 koko 160

Kuorintatyökalu: 1 kpl nro 728043 koko 6 – 25

Tarkkuuskuorintalaite, portaattomasti säädettävä: 1 kpl nro 728501 koko 016-08

Jakoavain, VDE-eristetty: 1 kpl nro 814006 koko 200

Yleisveitsi: 1 kpl nro 845039 koko 160

LED-taskulamppu: 1 kpl nro 081437 koko BLACK

Kankainen sähköasentajanlaukku: 1 kpl nro 692260 koko 1

Huomautus:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Tekninen kuvaus

Osien määrä	24
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Työkalusarja

Tarvikkeet

LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK	081437 BLACK
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 5,5 mm	663301 5,5
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 2	668631 2
SivuleikkuriVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	725351 160
VesipumppupihditVDE-kahvakuoret Kokonaispituus 250 mm	705746 250
Yksinapainen vaiheentarkastuslaite Terän leveys 3 mm	665050 3
Jakoavain, kahvankuoret Kokonaispituus 200 mm	813961 200
Tarkkuuskuorintalaite, portaattomasti säädettävä Johtimille, joiden Ø on 016-08 mm	728501 016-08
Kuorintatyökalu Kaapeleille, joiden Ø on 6-25 mm	728043 6-25
Kärkipihdit, suoratVDE-eristys Kokonaispituus 200 mm	713351 200
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663301 3,5
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 1	668631 1
Yleisveitsi, sinkkipainevalukahva 18 mm Kokonaispituus 160 mm	845039 160
Kankainen sähköasentajanlaukku Tyyppi 1	692260 1
Rullamitta nauhan pituus 5 m	462010 5

Kuusiokoloavainsarja, taivutettuneklattu Ruuvinvääntimien
lkm. 9

627225 9

LinjapihditVDE-eristys Kokonaispituus 180 mm

701852 180