

**ELTEN****Puolikenkä, harmaa VINTAGE Low ESD, S3, EU-kokojärjestelmä: 38**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	092230 38
GTIN	4030839220320
Tuoteluokka	09P

## Kuvaus

### Malli:

Moderni, retromallinen turvakenkä.

- **Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.**
- **Hengittävä BIOACTIVE-tekstiilivuori takaa miellyttävän kengän sisäilmaston.**
- **Pehmustettu läppä.**
- **Täyskokoinen ESD PRO grey -pohjallinen.**
- **TPU/PU-pohja L10, liukumaton.**
- **ESD-kelpoinen.**
- **Nykyaikaiset ja innovatiiviset, vintage-tyyliset turvajalkineet.**
- **Kestävää naudan nahkaa.**
- **Bioaktiivisen tekstiilivuorauksen ansiosta hyvä hengittävyys ja mukavuus myös pidempään yhtäjaksoisesti käytettäessä.**
- **Teräksinen kärkisuojaus**
- **Metalliton naulaanastumissuoja.**
- **TPU-/PU-pohjat ovat mukavat ja ehkäisevät liukastumista.**

### Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

### Toimituksen sisältö:

Mukana harmaat lisäkengännauhat.

### Huomautus:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 37–48.

## Tekninen kuvaus

Suojausluokka	S3
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Kiinnitys	Nauha
Kenkätyyppi	Puolikenkä
öljyn- ja bensiininkestävä pohja	kyllä
Koko kengän vesitiiviys	kyllä
Sisävuoren materiaali	hengittävä tekstiilivuori
Väri	harmaa
EU-kokojärjestelmä	38
Liukastumisen esto	kyllä
Pintamateriaali	Naudan-nahkaa.
Iskunvaimennus kannan alueella	kyllä
mahdollistaa ortopediapohjallisten käytön	kyllä
Varvassuojuksen materiaali	teräs
suojattu veden läpäisyltä ja imeytymiseltä	kyllä
Naulaanastumissuojaus	tekstiili
Ulkopohjan materiaali	TPU-/PU
antistaattinen	kyllä
Sarja	VINTAGE
Sukupuoli	Miehille
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Turvapuolikenkä