

Garant**Itsekeskittävä ruuvipuristin, peruslaite Xtric, Tyyppi: 50XS****Tilautiedot**

Tilausnumero	363000 50XS
GTIN	4062406785222
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
- Kokonaan karkaistu ja alapuoli hienojyrsitty.
- Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.
- Sisältää reiät LANG-paikoitusjärjestelmälle, käyttö mahdollista GARANT ZeroClamp sekä Erowa ITS148 (koot 50 ja 80) -järjestelmissä välilevyn avulla.
- Leukojen vaihto ilman työkaluja. Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.
- Automaatorajapinta.
- Nerokas leukojen pikavaihtojärjestelmä, ilman työkaluja.
- Kiinnitysvoima enintään 25 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
- Nopea ja intuitiivinen käyttöä.
- Toistotarkkuus <0,01 mm.
- Asteikko kiristysmoduulien esiasemointia varten.
- Karamutteri itsestään säätävällä toiminnolla tai ilman.
- Kiinnitysreuna kiinnitysradoille.
- Keskikohdan säätö otsareikäavaimella.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti 5-sivuseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

Sopii:

Päälileuat nro 363010 – 363045.

Toimituksen sisältö:

Peruskisko, kara, karamutterit, karasuojus nro 363083.

Erikoistarvike:

Kuusioruuvimeisseli nro 627424 koko 5, otsareikäavain nro 628600 koko 2, momenttiavain nro 656050, avainhylsy 642229, kiinnitysleuat nro 363081 80 ja 361165 CS1, GARANT-kiinnityspultti nro 363190, sovitinlevyt nro 363079, 363080, 363085. Korkeuskonsoli nro 363090 (yhdessä nro 363079 kanssa). Asennusasema nro 358595 52/96.

Huomautus:

Yhteensopivat päällileuat nro 363010 – 363045 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä. Poista kiinnitysaukot tyypeissä XS ja XSP ja H lomitetuilla päällileuoilla.

Tekninen kuvaus

Sarja	Xtric
Kiinnitysalue S1	0 - 22 mm
Suurin kiristysmomentti	40 Nm
Korkeus H	30 mm
Paino	1,5 kg
Pitkittäisura	20 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Xtric 50
Avainkoon mitat	7 mm
Avainkoon mitat	3 mm
Kiinnitysalue S2	49 - 65 mm
L	96 mm
B	50 mm
B	80 mm
Mitta alapuolella	52 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	16 kN
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

XTRIC-varakara Tyyppi 50XS

363084 50XS