

ELTEN**Puolikenkä, harmaa VINTAGE Low ESD, S3, EU-kokojärjestelmä: 39****Tilaustiedot**

Tilausnumero	092230 39
GTIN	4030839220337
Tuoteluokka	09P

Kuvaus**Malli:**

Moderni, retromallinen turvakenkä.

- **Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.**
- **Hengittävä BIOACTIVE-tekstiilivuori takaa miellyttävän kengän sisäilmaston.**
- **Pehmustettu läppä.**
- **Täyskokoinen ESD PRO grey -pohjallinen.**
- **TPU/PU-pohja L10, liukumaton.**
- **ESD-kelpoinen.**
- **Nykyaikaiset ja innovatiiviset, vintage-tyyliset turvajalkineet.**
- **Kestävää naudan nahkaa.**
- **Bioaktiivisen tekstiilivuorauksen ansiosta hyvä hengittävyys ja mukavuus myös pidempään yhtäjaksoisesti käytettäessä.**
- **Teräksinen kärkisuoja**
- **Metalliton naulaanastumissuoja.**
- **TPU-/PU-pohjat ovat mukavat ja ehkäisevät liukastumista.**

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Toimituksen sisältö:

Mukana harmaat lisäkengännauhat.

Huomautus:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 37–48.

Tekninen kuvaus

Ulkopohjan materiaali	TPU-/PU
Varvassuojuksen materiaali	teräs
Kiinnitys	Nauha
mahdollistaa ortopediapohjallisten käytön	kyllä
Liukastumisen esto	kyllä
Koko kengän vesitiiviyys	kyllä
Iskunvaimennus kannan alueella	kyllä
suojattu veden läpäisyltä ja imeytymiseltä	kyllä
Suojausluokka	S3
antistaattinen	kyllä
Naulaanastumissuojaus	tekstiili
Kenkätyyppi	Puolikenkä
Pintamateriaali	Naudan-nahkaa.
EU-kokojärjestelmä	39
Väri	harmaa
öljyn- ja bensiininkestävä pohja	kyllä
Sisävuoren materiaali	hengittävä tekstiilivuori
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Sarja	VINTAGE
Sukupuoli	Miehille
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Turvapuolikenkä