

**Garant****Jyrsintappisarja 8-osainen, GARANT Master Uni – keskikova, KM,  
Jyrsintappiien lukumäärä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541410 8
GTIN	4062406587086
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:****KM-jyrsintappisarja Multi Cut, yleiset muotovaihtoehdot.**

**Uudelleen kehitetty innovatiivinen hammasgeometria** mahdollistaa **hyvän lastuamistehon** ja samalla **erittäin rauhallisen käynnin ja hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan rouhinta- ja tasoituskäytössä.

- **Hyvä materiaalinpoisto.**
- **Hiljainen käynti.**
- **Vähäinen lämmönmuodostus, pitempi käyttöikä, parannettu lastunpoisto.**
- **Yleiskäyttöinen teräksessä, INOXissa, alumiinissa.**

Varren Ø 6 mm.

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

À 1 kpl nro 540220 koko A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

**Huomautus:**

Materiaalit, joilla on huono lämmönjohtavuus; kierroslukua pienennetään, jotta jyrsintappi ei värjäydy siniseksi.

---

**Tekninen kuvaus**

Sarja	GARANT Master Uni
Lastuava aine	KM
Varren Ø	6 mm
Jyrsintappien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

---

**Tarvikkeet**

JyrsintappiGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi G0618	540220 G0618
JyrsintappiGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi D0605	540220 D0605
JyrsintappiGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi M1020	540220 M1020
JyrsintappiGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi D1009	540220 D1009
JyrsintappiGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi A1020	540220 A1020
JyrsintappiGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi C1020	540220 C1020
JyrsintappiGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi C0616	540220 C0616
JyrsintappiGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi A0616	540220 A0616