

**PURIFIAIR-ilmanpuhdistin, Tyyppi: 620****Tilaustiedot**

Tilausnumero	981081 620
GTIN	4250101189500
Tuoteluokka	90N

**Kuvaus****Malli:**

PURIFIAIR-ilmanpuhdistin virus- ja haitta-ainekuormituksen vähentämiseen sisätiloissa monikomponenttisella suodatinjärjestelmällä ja integroiduilla EPA/HEPA- ja aktiivihiilisuodattimilla.

Ilmanpuhdistin poistaa homesieni-itiöitä, siitepölyä ja allergeeneja, hajottaa mikrobeja ja bakteereja ja tekee ne vaarattomiksi. Se poistaa huoneilmasta epämiellyttäviä hajuja ja haitallisia kaasuja ja suodattaa jatkuvasti pienhiukkasia.

Jokaisen ilmanpuhdistimen tilavuusvirta on 160 - 620 m<sup>3</sup>/h (5 käyttötehoa) ja soveltuu noin 100 m<sup>3</sup>:n huonetilavuudelle (vastaa 40 m<sup>2</sup>:n pinta-alaa, kun huoneen korkeus on 2,5 m). Suuremmissa huoneissa on käytettävä useampia laitteita. Myyntitiimimme auttaa mielellään ilmanpuhdistimien oikean määrän selvittämisessä.

**Suodatintekniikka:**

Kahdelta puolelta imevä ilmanpuhdistin monikomponenttisella suodatinyksiköllä; osat:

- **Pestävä metallikuituesisuodatin karkean lian erottamiseen; helpottaa seuraavia suodatusvaiheita.**
- **G4-esisuodatin karkeiden epäpuhtauksien erottamiseen, pidentää suodattimien (hiukkaskoko > 0,3 µm, esim. siitepöly, itiöt, nöyhtä, hiukset, hyttyset jne.) käyttöikää ja suoja seuraavia suodattimia.**

- **EPA-suodatin, suodatusluokka E12 keskisuurien hiukkasten (hiukkaskoko > 0,3 µm, esim. bakteerit, mikrobit jne.) erottamiseen.**
- **HEPA-suodatin, suodatusluokka H14, EN 1822, pien- ja nanohiukkasten erottamiseen jopa 99,995 %:n tehokkuudella (MPPS, esim. virukset ja mikrobit).**
- **Aktiivihiiლისuodatin absorboi epämiellyttävät hajut ja kaasumaiset haitalliset aineet.**

Elektroninen näyttö ilmoittaa, kun suodatin on vaihdettava.

#### Toimituksen sisältö:

Ilmanpuhdistin ja kaukosäädin, ensimmäinen monikomponenttinen suodatinjärjestelmä.

#### Huomautus:

Ilmanpuhdistin säilyttää tehokkuutensa vain, kun käytössä olevat suodattimet vaihdetaan säännöllisin välein. Suositus: Suodattimien vaihto 2 - 3 kertaa vuodessa (käytön laajuudesta ja tiheydestä ja ilman epäpuhtauksien voimakkuudesta riippuen).

Korkeus: 669 mm

Leveys: 400 mm

Syvyys: 400 mm

Nimellisjännite: 220 - 240 V

Nimellistaajuus: 50 / 60 Hz

Nimellisteho lepotilassa: 5,5 W

## Tekninen kuvaus

Nimellisteho turbotilassa	40 W
Syvyys	400 mm
Nimellisteho lepotilassa	5,5 W
Toimintaääni	31 - 49 dB
Paino	14 kg
Korkeus	669 mm
Nimellisjännite	220 - 240 V
Nimellistaajuus	50 / 60 Hz
Leveys	400 mm
Hiukkasista puhdistetun ilman määrä	620 m <sup>3</sup> /h
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sarja	PURIFIAIR
Tuotetyyppi	Ilmanpuhdistin

