


Garant UNILINE

FIRST AID Wall varusteltu, siirrettävä, Tyyppi: AT**Tilaustiedot**

Tilausnumero	978010 AT
GTIN	4062406755461
Tuoteluokka	90N

Kuvaus**Malli:**

Täydellinen mobiiliarja ensiapuvalikoimien luovutukseen. Erittäin stabiili, kaksiseinäinen pylväs teräspeltiä, molemmin puolin käytettävät reikäseinät 9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Tuleva antrasiitti pohjalevy mahdollistaa helpon asennuksen ja siirtämisen. 4 kääntyvää pyörää, \varnothing 125 mm, kahdessa seisontajarru. Mukana ensiapuvalikoima nro 978051 koko AT

Toimituksen sisältö:

UNI Wall siirrettävä nro 955451 koko M; UNI Wallin merkintäosa nro 955453 koko GREEN; UNI Line -kuva nro 955474 koko FIRSTAID.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

Tekninen kuvaus

Leveys	600 mm
Syvyys	750 mm
Kantavuus	75 kg
Pyörän \varnothing	125 mm

Hyötyleveys	600 mm
Sarja	Wall
Korkeus	2067 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Paino	69 kg
Tuotetyyppi	Ensiapuasema

Tarvikkeet

UNI Wallsiirrettävät Tyyppi M	955451 M
Sidetarvikelaukku DOMINOyrityskäyttöön Maa AT	098492 AT
Easyfix-työkalunpidin 90° Hyötisyvyys 100 mm	955565 100
Easyfix-annostelulaatikon kannatin Tyyppi 1	955580 1
Easyfix-vyöpidike Tyyppi 2	955765 2
Ensiapulaukku Multi Tyyppi 1	098497 1
UNI Wallkiinteä Tyyppi M	955450 M
Täyttösarja Tyyppi 3	098495 3
UNI Line -kuva Tyyppi FIRSTAD	955474 FIRSTAD
MerkintäosaUNI Wall M Tyyppi GREEN	955453 GREEN
Selailukansio Tyyppi 1	956815 1
Pyöräsarja UNI Line -tuotteelle, 4-osainen Tyyppi 1	955459 1
Kiinnityslevy ja muoviankkurit Tyyppi 1	955827 1
Easyfix-työkalunpidin 90° Hyötisyvyys 150 mm	955565 150
SilmäensiapuasemaCombibox	098579
Muoviankkuri- ja ruuvisarja Tyyppi 4	955824 4
Easyfix-muovilaatikko Leveys 296 mm	955790 296