



Momenttiavainsarja Dinaplus, Tyyppi: 15



Tilastiedot

Tilausnumero	659990 15
GTIN	2050001890184
Tuoteluokka	66F

Kuvaus

Malli:

Momenttiavain eloksoitua alumiinia. Kevyt käyttää, **säätöjä ei tarvita**, koska se **tapahtuu automaattisesti terää kiinnitettäessä** – jokaisella terällä on tarkkaan ennalta asetettu momenttiarvonsa. Kahvojen värikoodaus nopeuttaa oikean koon löytämistä.

Käyttö:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

Toimituksen sisältö:

À 1 terä nro 659995: Koot TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

À 1 terä nro 659996: koot 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP

Momenttiruuvimeisselin pidike nro 659991: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Vääntömomenttialue	0,6 - 5 Nm
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotussignaali	akustinen

Irrotussignaali	haptinen
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±6 %
mittaustekniikka	mekaaninen
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Laukaisuarvon säädettävyys	Ei säädettävissä
Tiedot tallennettavissa	ei
Lukema valittavissa	Nm
Liitänämuoto	Vaihdeettava terä
Laukaisuarvon asetus	esiasetettu
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Palaute	irrottava
Mittaustapa	Vääntömomentti
Sarja	Dinaplus
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

Tarvikkeet

Torque-vaihtoterät,Torx Plus® Torx Plus® -profiili 6IP	659996 6IP
Torque-vaihtoterät,Torx® Torx®-profiili TX6	659995 TX6
Torque-vaihtoterät,Torx® Torx®-profiili TX15	659995 TX15
Torque-vaihtoterät,Torx Plus® Torx Plus® -profiili 9IP	659996 9IP
Torque-vaihtoterät,Torx Plus® Torx Plus® -profiili 15IP	659996 15IP
Torque-vaihtoterät,Torx® Torx®-profiili TX9	659995 TX9
Torque-vaihtoterät,Torx Plus® Torx Plus® -profiili 7IP	659996 7IP
Momenttiavain-ruuvinvääntimenpidin Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659991 500
Torque-vaihtoterät,Torx® Torx®-profiili TX7	659995 TX7
Torque-vaihtoterät,Torx Plus® Torx Plus® -profiili 20IP	659996 20IP
Torque-vaihtoterät,Torx® Torx®-profiili TX20	659995 TX20

Torque-vaihtoterät,Torx Plus® Torx Plus® -profiili 8IP	659996 8IP
Torque-vaihtoterät,Torx® Torx®-profiili TX8	659995 TX8
Torque-vaihtoterät,Torx Plus® Torx Plus® -profiili 10IP	659996 10IP
Torque-vaihtoterät,Torx® Torx®-profiili TX10	659995 TX10