



## Sähköasentajan työkalusarja, 15 osaa työkalulaukussa, Osien lkm: 15



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 686010 15     |
| GTIN         | 4062406773533 |
| Tuoteluokka  | 66H           |

### Kuvaus

#### Malli:

Käytännöllisillä työkaluvalikoimilla varustetut laadukkaat tekstiilitaskut päivittäiseen työhön.

#### Toimituksen sisältö:

Ruuvimeisseli urakantaruuveille, VDE-eristys: à 1 kpl nro 663301 koko 2,5; 3; 3,5; 4

Jännitteentarkistustalطا: 1 kpl nro 665050 koko 3

Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, VDE-eristys: à 1 kpl nro 668631 koko 0, 1, 2

Yhdistelmäpihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 701852 koko 180

Vesipumppupihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 705746 koko 250

Sivuleikkuri, VDE-eristys: 1 kpl nro 725351 koko 160

Kuorintapihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 728761 koko 160

Lukkosepänvasara: 1 kpl nro 750125 koko 300

Yleisveitsi: 1 kpl nro 845039 koko 160

LED-taskulamppu: 1 kpl nro 081437 koko BLACK

Kankainen työkalulaukku, pistokiinnitys: 1 kpl nro 692257 koko 1

#### Huomautus:

**Työkalut toimitetaan irrallaan.**

### Tekninen kuvaus

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitalta |
| Irrotusprofiili | uraruuvinväännin    |

| Tuotetyyppi | Työkalusarja |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

## Tarvikkeet

|   |              |
|---|--------------|
| Yleisveitsi, sinkkipainevalukahva 18 mm Kokonaispituus 160 mm                 | 845039 160   |
| Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 3 mm   | 663301 3     |
| SivuleikkuriVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm                                 | 725351 160   |
| Lukkosepänpasara Paino ilman vartta 300 g                                     | 750125 300   |
| Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 2,5 mm | 663301 2,5   |
| Kankainen työkalulaukku, pistokiinnitys Tyyppi 1                              | 692257 1     |
| LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK                                       | 081437 BLACK |
| Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 3,5 mm | 663301 3,5   |
| LinjapihditVDE-eristys Kokonaispituus 180 mm                                  | 701852 180   |
| KuorintapihditVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm                               | 728761 160   |
| Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 1 | 668631 1     |
| Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 2 | 668631 2     |
| Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 0 | 668631 0     |
| VesipumppupihditVDE-kahvakuoret Kokonaispituus 250 mm                         | 705746 250   |
| Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 4 mm   | 663301 4     |