

Garant**GARANT Master INOX -jyrsintappi, päällystetty karkea, HM AlTiN, Tyyppi: F0820****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 547500 F0820 |
| GTIN | 4062406774424 |
| Tuoteluokka | 51D |

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren Ø 6mm.

Uusi innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa suuren lastuamistehon erittäin rauhallisessa käynnissä ja hyvässä ohjattavuudessa. Optimaalisen lastunmuodostuksen (ei teräviä lastuja) ansiosta saavutetaan hyvän pinnanlaatu rouhinta- ja tasoituskäytössä.

Erittäin tehokas pinnoite pidentää käyttöaikaa, vähentää lämmönsiirtoa ja parantaa lastunpoistoa.

- **Hyvä materiaalinpoisto.**
- **Rauhallinen käynti.**
- **Laadukas pinnoite vähäiseen lämpökuormitukseen, pitkään käyttöikään ja parannettuun lastunpoistoon.**
- **Moderni materiaali optimoitu ruostumattomalle teräkselle.**
- **Erittäin pitkät käyttöiät.**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään

halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Käyttö:

Optimoitu **austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

Sopii sekä käsi- että teollisuusrobottikäytössä kaikille ruostumattomille teräksille.

Purseenpoistoon, reunojen katkaisuun, silotukseen, hitsisaumojen ja pintojen työstämiseen.

Huomautus:

Materiaalit, joissa on huono lämmönjohtavuus; laske kierroslukua välttämään jyrsinpään sinistymistä ja likaantumista.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Hammastus, lyhytnimitys | INOX |
| Muodon kuvaus | Pyörökaari |
| Pään Ø | 8 mm |
| Pään pituus | 20 mm |
| Kokonaispituus | 60 mm |
| Hammastustiheysaste | karkea |
| Varren Ø | 6 mm |
| Sarja | GARANT Master INOX |
| Lastuava aine | HM AlTiN |
| Tuotetyyppi | Jyrsintappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------|----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |