

MIRKA**Tarrahiomalaikka (CER) Galaxy Kerrottu rei'itys, Ø 150 mm, Rakeisuus: 800****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567787 800
GTIN	6416868554335
Tuoteluokka	56M

Kuvaus**Malli:**

Uusi, innovatiivinen hioma-aine Mirka® Galaxy yhdistää tehokkuuden ja pitkän käyttöiän ilman tukkeutumista uuden, itsestään teroittuvan keraamisen rakeen ja Multifit-rei'ityksen ansiosta. Sininen keraaminen rae pysyy terävänä, koska sen rakenne murtuu käytön aikana, jolloin se teroittuu itsestään. Mirka® Galaxy käyttää uutta Mirka Multifit -periaatetta – reikien optimaalisen sijoittelun ansiosta hioma-ainetta voidaan käyttää missä tahansa koneessa ilman erityistä kohdistusta. Multifit-reikäkuviota tarjoaa täydellisen tasapainon pitkän käyttöiän ja pölynpoiston välillä. Mirka® Galaxy -sarjan pohjamateriaalina on päällystetty polyesterikalvo, ja sitä on saatavana 40-numeroisesta karkeasta rakeesta 2000-numeroiseen hienoon rakeeseen. Mirka® Galaxy on ihanteellinen yleistuote, jota voi käyttää sekä pehmeillä että kovilla pinnoilla.

Luja kalvoalusta. Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen.

Etu:

- **Pitkä käyttöikä ilman tukkeutumista, pölyä hylkivä, keraamisten rakeiden vähäinen kuluminen.**
- **Itsestään teroittuva vaikutus rakenteen automaattisen murtumisen vuoksi – näin syntyy uusi reuna.**
- **Mirka® Galaxy käyttää uutta Multifit-reikäkuviota ja tarjoaa siten täydellisen tasapainon pitkän käyttöiän ja pölynpoiston välillä.**

- **Pidempi käyttöikä pölyä optimaalisesti hylkivän tarttumattoman pinnoitteen ansiosta. Tämän pinnoitteen ansiosta pöly ei jää hioma-aineen päälle, mikä yhdessä Multifit-reikäkuvion kanssa takaa paremman pölynpoiston.**
- **Tasaisempi hiomatulos rakeiden erinomaisen kulumisen ansiosta.**
- **Parannettu repäisylujuus kuormitettaessa reunoja.**

Käyttö:

- **Lakka**
- **Kipsi / lasta**
- **Muovi**
- **Silote**
- **Pohjuste**
- **Kiinteä pintamateriaali**
- **Pehmeä puu/havupuu**
- **Ruostumaton teräs**
- **Teräs**
- **Synteettiset materiaalit**
- **Vaneri**
- **Lastulevyt**
- **Muovit**
- **Lasikuitu**
- **Kova puu**
- **MDF / HDF**
- **Pehmeä teräs / hiili**
- **ei-rautametallit**
- **Lakan poisto**
- **Lakan hionta**

Voidaan käyttää kuivana ja märänä puu-, maali-, metalli- ja muovipinnoilla.

Korkealaatuinen itsestään teroittuva keraaminen hiomarae (CER), avoin hajonta. Käytettävissä yleisesti karkea-, väli- ja loppuhiontaan.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	800
Rei'itys	Multifit-rei'itys
Kiekon Ø	150 mm
Sarja	Galaxy
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Hioma-aineen alusta	Polyamidikudos
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
Sovitin	Tarrakiinnitys
pölynpoistoimu mahdollinen	kyllä
Valmistajamerkintä	GALAXY
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		