



## Lämmitettävä toppaliivi, musta, Vain yksi koko: XL



### Tilaustiedot

Tilausnumero	091237 XL
GTIN	4058546403645
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

- Lämmitettävä M12™-toppatakki, jossa on hiilikuituiset lämmityselementit ja lämmitysvyöhykkeet rintakehän, selän ja hartioiden alueella.
- Jopa 11 tunnin käyttöaika yhdellä M12™ 12 V REDLITHIUM™-akun latauksella (3,0 Ah).
- Kevyestä ja erittäin kestävästä ripstop-polyesteristä valmistettu kapeanmallinen takki, jota voi käyttää myös välikerroksena (ulko- ja sisämateriaali 100 % polyesteriä).
- Miellyttävä käyttää myös ankarissa, sateisissa tai tuulisissa sääolosuhteissa.
- Akkutaskun optimoidun istuvuuden ansiosta M12™-akku voidaan säilyttää etu- tai takapuolella, mikä lisää käyttömukavuutta.
- Useita lämmitysvyöhykkeitä – 5 sisään ommeltua hiilikuituista lämmityselementtiä jakavat lämpöä tärkeimmille alueille.
- Helppo lämpötilan OneTouch-asetus - 3 lämpöasetusta: korkea, keskitaso, matala.
- Soveltuu pesukoneeseen ja kuivausrumpuun.
- Mukana akkuohjain.
- Uusi huppumalli.
- 100-prosenttisesti yhteensopiva MILWAUKEE® M12™ -akkujen kanssa.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana ei ole akkua tai laturia.

#### Huomautus:

Ennen takin säilytystä sen on oltava jäähtynyt ja akku ja akunpidike on poistettava. Hiilikuituiset lämmityselementit eivät saa jäädä puristuksiin. Akkua ei saa säilyttää metalliesineiden kanssa (oikosulun vaara). Akkua ja laturia ei saa avata, ja ne on aina säilytettävä kuivassa paikassa.

## Tekninen kuvaus

Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Materiaali	Polyesteri
Vain yksi koko	XL
Valmistajamerkintä	M12 HPVBL2-0
Sukupuoli	Miehille ja naisille
Akkutyyppi	Litium-ioni
akun jännite	12 V
Sisävuoren materiaali	Polyesteri
Kangaskoostumus	100% polyesteriä
Väri	musta
Tuotetyyppi	Kylmäsuojaliivi