

**Garant****Puolikenkä, musta Turvakengät comfort black ESD, S1 W1, EU-kokojärjestelmä: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	092159 40
GTIN	4067263779001
Tuoteluokka	01S

**Kuvaus****Malli:**

GARANT-turvakenkä comfort yhdistää suurimman mahdollisen käyttömukavuuden ja uudenaikaisen muotoilun. Innovatiiviset ja laadukkaat materiaalit sekä erittäin korkea valmistuslaatu "Made in Germany" takaavat parhaan mahdollisen suojauksen ja samalla pienemmän mahdollisen painon. Erilaiset varsileveydet (leveys W1 jaloille, joiden leveys on normaali, leveys W2 normaalia leveämmille jaloille) ja erityinen valmistusmenetelmä mahdollistavat "todellisen" monileveysjärjestelmän ja luovat ihanteellisen ratkaisun erilaisille jalkaleveyksille. Ergonomisten periaatteiden johdonmukainen toteuttaminen ja vaihdettava, painokohtainen vaimennus vähentävät merkittävästi polviin ja selkään kohdistuvaa rasitusta ja myötävaikuttavat näin huomattavasti terveyden ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä.

- **Pintamateriaali kevyttä mutta kestävää mikrokuitua.**
- **Hengittävä funktionaalinen vuori.**
- **Kätevä GARANT comfort Heel-Puller kenkien helppoon ja nopeaan pukemiseen.**
- **GARANT comfort -pohjallinen painosta riippuvalla vaimennuksella.**
- **GARANT comfort TPU -ulkopohja.**
- **Suojaus staattisen sähköön purkauksilta (ESD).**

Puolikenkä, jossa on suurikokoinen tuuletusrakenne.

**Standardi:**

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Huomautus:**

- **GARANT comfort -pohjallinen painosta riippuvalla vaimennuksella löytyy jalkasuojatarvikkeista nrolla: 092864 (pehmeä), 092865 (keskikova), 092866 (kova).**
- **Vakiona koon 36-39 kengät toimitetaan pehmeällä iskunvaimennuksella, koon 40-45 kengät keskikovalla iskunvaimennuksella ja koon 46-48 kengät kovalla iskunvaimennuksella.**
- **Jalkasuojatarvikkeista löytyvät myös sopivat GARANT-kengännauhat numerolla: 092855 120.**

Leveä malli W2 numerossa 092160.

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Suojausluokka: S1

Varvassuojuksen materiaali: Alumiini

Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Ominaisuudet: Vario®-vaimennin

## Tekninen kuvaus

EU-kokojärjestelmä	40
Varvassuojuksen materiaali	Alumiini
Suojausluokka	S1
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Ominaisuudet	Vario®-vaimennin
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Turvapuolikenkä