



Puhallin-hengityssuojainjärjestelmä SwissAir, Tyyppi: SWISS



Tilaustiedot

Tilausnumero	097997 SWISS
GTIN	7640127615935
Tuoteluokka	09U

Kuvaus

Malli:

Kevyt puhallimella varustettu TH3-hengityssuojainjärjestelmä yhdistää tehokkuuden, mukavuuden ja tehon. Sen lisäksi sitä voidaan käyttää joustavasti lukuisiin eri töihin. Ilmavirtaa voidaan säätää (100-130 l/min) ja se voidaan asettaa portaattomasti. Korkeus ja lämpötila voidaan kompensoida automaattisten mittausten avulla. Laitteen pituus ja leveys on säädettävissä yksilöllisesti. Puolimaski on valmistettu POM-materiaalista (termoplastinen muovi) ja repeytymättömästä tekstiilistä ja siinä on silikonikalvolla varustettu uloshengitysventtiili. Se takaa riippumattoman ilmansyötön. Pariston ja suodattimen ilmoitukset tulevat sekä akustisesti että visuaalisesti.

Jännitteensyöttö: Uudelleenladattava litiumioniakku, 3,6 V / 6,5 Ah, USB-C-liitäntä.

Standardi:

EN 12941 TH3

Toimituksen sisältö:

Puhallimella varustettu SwissAir-hengityssuojainjärjestelmä koostuu Comfort-puolimaskista, puhallinyksilöstä, letkuliitännöistä, pää- ja niskahihnasta, olkakanto-osasta, ohjauspaneelist ja laturista sekä optrel®-repusta.

Huomautus:

Puhaltimella varustettu SwissAir-hengityssuojainjärjestelmä toimitetaan ilman suodatinta. Muut lisävarusteet ja varaosat: Puolimaski nro 098224, kotelon kansi nro 098225, kipinäsuojus nro 098226, paristo nro 098227, kanto-osan jatkokappale nro 098228, kangassuojus nro 098229.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppi	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Sarja	SwissAir
Valmistajamerkintä	Swiss air -hengityssuojainjärjestelmä, jossa ohjauspaneeli
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Nimellisjännite	3,6 V
Akkukapasiteetti	6,5 Ah
Tuotetyyppi	Puhallinsuojaimen puhallinyksikkö

Tarvikkeet

EsisuodatinSwissAir Tyyppi PREFILTER	098223 PREFILTER
PartikkelisuodatinSwissAir Tyyppi FILTER	098222 FILTER