



Hitsaajan suojatakki Splash, Tumma antrasiitti / harmaa, Valmiskoot DE: 90



Tilaustiedot

Tilausnumero	091501 90
GTIN	4057121022042
Tuoteluokka	09S

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat hitsaajan suoja-asut, joissa on moderni, kaksivärinen muotoilu. Jatkuva ja optimaalinen palonsuojaus hitsaustöissä. Miellyttävä käytettävyys ja korkea suojaus. Suuri värien aitous indanthren-värien ansiosta. Raskas tekstiililaatu (525 g/m²) on tarkoitettu vaativiin hitsaustöihin. Kestävä palonsuojaus – myös 100 pesukerran jälkeen EN ISO 15797 mukaisesti. Splash-sarjan takki, jonka muunneltavaa kaulusta voidaan pitää pysty- tai läppäkauluksena.

- **Kaksi läpällistä ja tarrallista rintataskua.**
- **Hihansuiden leveyttä voidaan säätää painonapein.**
- **Kaksi sivutaskua, joissa on peitetyt vetoketjukiinnitykset.**

Standardi:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

Huomautus:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiesta.

Hitsaustakki, **tumma antrasiitti / harmaa**, paino **330 g/m²**, **EN 11611 -standardin, luokka 1** mukainen sertifiointi, **nro 091482**.

Tekninen kuvaus

Valmiskoot DE	Säde
Valmistajamerkintä	Takki 2160 Splash Proban
Sukupuoli	Miehille
Sarja	Splash
Kangaskoostumus	100% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus	525 g/m ²
Pesu	Soveltuu teolliseen pesuun
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Väri	Tumma antrasiitti / harmaa
Tuotetyyppi	Hitsaajan suojatakki