



Ruuvimeisselikärkisarja Torx®-ruuveille, 1/4 tuuman nelikulma 9 osaa, Tyyppi: 1/4



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 630917 1/4 |
| GTIN | 4062406227579 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus

Malli:

Vääntö-/yhdyosat standardin **DIN 3122 / 3123 mukaisesti**; **hylsyavaimen** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä- ja ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Käyttö:

Kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre on M2,5 – M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Torx®-kärjet: 9 kpl nro 631813 koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Vääntönelikulma | 1/4 tuuma |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
| Osien määrä | 9 |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX40 | 631813 TX40 |
| Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX30 | 631813 TX30 |
| Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX27 | 631813 TX27 |
| Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX25 | 631813 TX25 |
| Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX20 | 631813 TX20 |
| Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX8 | 631813 TX8 |
| Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX9 | 631813 TX9 |
| Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX15 | 631813 TX15 |
| Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX10 | 631813 TX10 |