



Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, rullattavassa tasku kotelossa suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainten määrä: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	614854 12
GTIN	4018754239313
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Integroitu 72-hampainen räikkä mahdollistaa jopa 5 asteen työskentelykulman, mikä takaa tehokkaan työskentelyn ahtaissakin tiloissa.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 avain nro 614853: Koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
säilytys: Rullattava tasku, jossa tarrakiinnitys

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	12
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 14 mm	614853 14
	614853 11

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 11 mm

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 10 mm

614853 10

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 18 mm

614853 18

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 16 mm

614853 16

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 19 mm

614853 19

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 12 mm

614853 12

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 17 mm

614853 17

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 15 mm

614853 15

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 8 mm

614853 8

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 13 mm

614853 13

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 9 mm

614853 9