

Garant**Ruuvitaltta Torx®- ja kuusikantaruuveille, Työkalujen lukumäärä: 15****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 953182 15 |
| GTIN | 4067263723417 |
| Tuoteluokka | 91A |

Kuvaus**Malli:**

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953182: 1 kpl

GARANT-kuusiokoloavain nro 627722 koot 2; 2,5: kutakin 1 kpl

GARANT-kuusiokoloavain nro 627742 koot 3; 4; 5; 6; 8: kutakin 1 kpl

GARANT-ruuvinväännin Torx®-ruuveille nro 625332, koot TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Syvyys | 500 mm |
| Malli | ruuvimeisselien kanssa |
| Leveys G | 8 |
| Leveys | 200 mm |
| Työkalujen lukumäärä | 15 |
| Syvyys G | 20 |
| Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus | 30 mm |
| Vetolaatikon täyttöaste G | 8x20 |

| | |
|-------------|------------------|
| Tuotetyyppi | Kovavaahtoalusta |
|-------------|------------------|

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953182 | 952001 953182 |
|--|---------------|

| | |
|---|----------|
| Kuusioruuvimesseli, suora, 2K-Haptoprene-kahva Kuusikulma 2 mm | 627722 2 |
|---|----------|

| | |
|---|------------|
| Kuusioruuvimesseli, suora, 2K-Haptoprene-kahva Kuusikulma 2,5 mm | 627722 2,5 |
|---|------------|

| | |
|--|----------|
| Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, 2K-Haptoprene-kahva Kuusikulma 3 mm | 627742 3 |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, 2K-Haptoprene-kahva Kuusikulma 4 mm | 627742 4 |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, 2K-Haptoprene-kahva Kuusikulma 5 mm | 627742 5 |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, 2K-Haptoprene-kahva Kuusikulma 6 mm | 627742 6 |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, 2K-Haptoprene-kahva Kuusikulma 8 mm | 627742 8 |
|--|----------|

| | |
|--|-------------|
| Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®- profiili TX10 | 625332 TX10 |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®- profiili TX15 | 625332 TX15 |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®- profiili TX20 | 625332 TX20 |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®- profiili TX25 | 625332 TX25 |
|--|-------------|

| | |
|---|------------|
| Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®- profiili TX6 | 625332 TX6 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®- profiili TX7 | 625332 TX7 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®- profiili TX8 | 625332 TX8 |
|---|------------|

Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-
profili TX9

625332 TX9