




Täydennyssarja, 3/8 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 17



Tilaustiedot

Tilausnumero	953714 17
GTIN	4067263723592
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikat ja uusi vetolaatikoiden mitoitus **20 G × 16 G / 500 × 400 mm (L × S)**.

Vaahtokoot 10 G × 8 G sopivat Shadowboardeihin nro 923210 koko 250 (2 vaahtoa Shadowboardia kohti).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953714: 1 kpl

HOLEX-kuusiokärkihylsy, erikoispitkä, nro 637613 koot 4; 5; 6; 8; 10: kutakin 1 kpl

HOLEX 12-kulmainen hylsy, nro 637320 koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys	250 mm
--------	--------

Syvyys G	10
Leveys	200 mm
Malli	hylsyavainten kanssa
Leveys G	8
Työkalujen lukumäärä	17
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×10
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953714	952001 953714
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaapitkä Avainkoko 10 mm	637320 10
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaapitkä Avainkoko 11 mm	637320 11
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaapitkä Avainkoko 12 mm	637320 12
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaapitkä Avainkoko 13 mm	637320 13
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaapitkä Avainkoko 14 mm	637320 14
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaapitkä Avainkoko 15 mm	637320 15
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaapitkä Avainkoko 16 mm	637320 16
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaapitkä Avainkoko 17 mm	637320 17
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaapitkä Avainkoko 18 mm	637320 18
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaapitkä Avainkoko 19 mm	637320 19
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaapitkä Avainkoko 21 mm	637320 21
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaapitkä Avainkoko 22 mm	637320 22
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaaPitkä, kuulapää Kuusikulma 10 mm	637613 10
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaaPitkä, kuulapää Kuusikulma 4 mm	637613 4

6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaaPitkä, kuulapää
Kuusikulma 5 mm

637613 5

6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaaPitkä, kuulapää
Kuusikulma 6 mm

637613 6

6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaaPitkä, kuulapää
Kuusikulma 8 mm

637613 8