

Garant**Ruuvimeisselisarja Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva, Ruuvinvääntimien lkm.: 9****Tilastiedot**

Tilausnumero	625336 9
GTIN	4067263013006
Tuoteluokka	61C

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. Koosta TX30 alkaen kuusikulmainen apuvääntökanta.

Etu:

Sisäreiällä varustettu Torx®-profiili sopii myös ruuveihin, joissa on keskitappi.

Sisältö:

à 1 ruuvimeisseli nro 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Tekninen kuvaus

reiällä Torx®-profiili	kyllä
poisvierimissuoja	ei
Ruuvinvääntimien lkm.	9
Irrotusprofiili	Ruuvinvääntimien TORX®-ruuveille, reiällinen
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Kahvamateriaali	2K-Haptoprene
Pinta	niklattu ja kromattu
Kärki	musta
Käännettävä suojus	ei
Kuulapää	ei
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit

Tarvikkeet

Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX6	625332 TX6
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX7	625332 TX7
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX8	625332 TX8
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX9	625332 TX9
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX10	625332 TX10
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX15	625332 TX15
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX20	625332 TX20
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX25	625332 TX25
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX30	625332 TX30