

Garant**Ruuvitalttasarja Torx Plus® -ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva,
Ruuvinvääntimien lkm.: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	625946 8
GTIN	4067263013105
Tuoteluokka	61C

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin.

Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Sisältö:

à 1 ruuvimeisseli nro 625942: Koot 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP

Tekninen kuvaus

poisvierimissuoja	ei
Vääntökuusikulma	ei
Ruuvinvääntimien lkm.	8
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali	Haptoprene
Varren malli	pyöreä

Pinta	niklattu ja kromattu
Kärki	musta
Kuulapää	ei
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit

Tarvikkeet

Ruuvitaltta Torx Plus®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx Plus® -profiili 6IP	625942 6IP
Ruuvitaltta Torx Plus®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx Plus® -profiili 7IP	625942 7IP
Ruuvitaltta Torx Plus®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx Plus® -profiili 8IP	625942 8IP
Ruuvitaltta Torx Plus®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx Plus® -profiili 9IP	625942 9IP
Ruuvitaltta Torx Plus®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx Plus® -profiili 10IP	625942 10IP
Ruuvitaltta Torx Plus®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx Plus® -profiili 15IP	625942 15IP
Ruuvitaltta Torx Plus®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx Plus® -profiili 20IP	625942 20IP
Ruuvitaltta Torx Plus®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx Plus® -profiili 25IP	625942 25IP