

Garant**Ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille, Työkalujen lukumäärä: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953116 9
GTIN	4067263723233
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953116: 1 kpl

GARANT-ruuvitalttasarja Torx®-ruuveille, nro 625332 koot TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	150 mm
Leveys G	6
Syvyys	600 mm
Työkalujen lukumäärä	9
Syvyys G	24
Malli	ruuvimeisselien kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	6×24
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtaalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953116	952001 953116
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX10	625332 TX10
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX15	625332 TX15
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX20	625332 TX20
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX25	625332 TX25
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX30	625332 TX30
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX6	625332 TX6
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX7	625332 TX7
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX8	625332 TX8
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Torx®-profiili TX9	625332 TX9