



Mekaanikon työkaluvalikoima BIG Basic Move 90 osaa, Työkalujen lukumäärä: 90



Tilaustiedot

Tilausnumero	680106 90
GTIN	4003773086222
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Laaja työkaluvalikoima, sisältää yhteensä 90 merkkityökalua, joista 12 on KNIPEXiltä, laadukkaassa työkalulaukussa. Fahrenheit ja teleskooppikahva.

ABS-laukku, ympäröivä alumiinirunko.

Sisältö:

Sivuleikkuri: 1 kpl pituus 160 mm

Sivuleikkuri: 1 kpl pituus 200 mm

Pienikokoinen pulttileikkuri CoBolt®: 1 kpl nro 731752 koko 200

Monikäyttöavain TwinKey®: 1 kpl nro 623550

Lattapihdit, terä ja suorat kärjet: 1 kpl

Lattapihdit, terä ja taivutetut kärjet: 1 kpl

Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips®: 1 kpl nro 726620 koko 140

Vesipumppupihdit Cobra®: 1 kpl nro 705800 koko 250

Siirtoleukapihdit: 1 kpl nro 813702 koko 250

Yleiskäyttöinen kuorintatyökalu ErgoStrip®: 1 kpl nro 728091 koko 8-13

Kokoontaitettava kaapeliveitsi: 1 kpl nro 844610 koko 1

Vesivaaka: 1 kpl pituus 220 mm

Zyklop-metalliräikkäsarja, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 630295 koko S (28-osainen)

6-kulmainen taivutettu ruuvinväänninsarja, jossa kuulapää ja pidike: 1 kpl 1,5 - 10 mm, 9-osainen
 Kiintolenkkiavainsarja pidikkeessä: 1 kpl 6-19 mm, 12-osainen
 Automaattinen pistepuikko: 1 kpl 60N - 130N
 Uloslyöntituurnasarja: 1 kpl, Ø 3-10 mm, 6-osainen
 Puutaittomitta: 1 kpl, pituus 2 mm
 Lukkosepänvasara: 1 kpl koko 300 g
 Ruuvinväännin Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 668260 koko 1; 2; 3
 Ruuvinväännin Pozidriv-ruuveille: à 1 kpl nro 668270 koko 1; 2; 3
 Ruuvimeisseli urakantaruuveille: à 1 kpl nro 662200, koot 3,5; 4
 Ruuvitaltta uraruuveille, iskupää: à 1 kpl nro 660300 koko 5,5; 7; 9
 Ruuvitaltta Torx®-koloruuveille: 1 kpl nro 625500 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 668800, koot 00; 0
 Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille: à 1 kpl nro 664600, koot 1,5; 2,5
 työkalulaukku: 1 kpl nro 692613 koko 1

Huomautus:**Toimitus sisältää työkalulaukuun pakatut työkalut.****Tekninen kuvaus**

Tuotetyyppi	Työkalusarja
-------------	--------------

Tarvikkeet

Pienikokoinen pulttileikkuri CoBolt®, leikkausaukko Kokonaispituus 200 mm	731752 200
Monikäyttöavain TwinKey®	623550
Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips® Kokonaispituus 140 mm	726620 140
Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu Kokonaispituus 250 mm	705800 250
Siirtoleukapihdit Kokonaispituus 250 mm	813702 250
Yleiskäyttöinen kuorintatyökalu ErgoStrip® Kaapeleille, joiden Ø on 8-13 mm	728091 8-13
Sähköasentajan linkkuveitsi Tyyppi 1	844610 1
Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 28 osaa Tyyppi S	630295 S
	668260 1

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 1	
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 2	668260 2
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 3	668260 3
Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 1	668270 1
Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 2	668270 2
Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 3	668270 3
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 3,5 mm	662200 3,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 4 mm	662200 4
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 5,5 mm	660300 5,5
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 7 mm	660300 7
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 9 mm	660300 9
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX10	625500 TX10
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX15	625500 TX15
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX20	625500 TX20
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX25	625500 TX25
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX30	625500 TX30
Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille Kraftform Micro Ristikantakoko 0	668800 0
Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille Kraftform Micro Ristikantakoko 00	668800 00
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro Terän leveys b 1,5 mm	664600 1,5
	664600 2,5

Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta
urakantaruuveilleKraftform-Micro Terän leveys b 2,5 mm

Työkalulaukku "BIG Basic Move" Tyyppi 1

692613 1