

Ruuvitaltan kärkivalikoima, Työkalujen lukumäärä: 69



Tilaustiedot

Tilausnumero	954749 69
GTIN	4067263906858
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 954749: 1 kpl
HOLEX-kuusikulmainen hylsy 1/4 tuumaa nro 631020 koot 6; 7; 8; 9; 10; 11: kutakin 1 kpl
GARANT-kärkisarja, 61-osainen, nro 676040: 1 kpl
GARANT-ruuvitaltan kahva, makasiini nro 676602 koko 30: 1 kpl
HOLEX-sovitin 1/4 tuuman C 6,3 kuusiokantavarsi nro 676950 koko 4/4: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys G	6
Syvyys G	8
Malli	työkalusarjan kanssa
Syvyys	200 mm
Leveys	150 mm
Työkalujen lukumäärä	69

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	6×8
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954749	952001 954749
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631020 10
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631020 11
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631020 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631020 7
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631020 8
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631020 9
Bits-teräsarja 61 osaa	676040
Ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman kärjille magneetilla Terän pituus 30 mm	676602 30
Sovitin, 1/4 tuuman C 6,3 6-kulmainen varsi Tyyppi 4/4	676950 4/4