

Garant**Työkalusarja, 21 osaa vetoketjulaukussa21****Tilaustiedot**

Tilausnumero	680132 21
GTIN	4067263309178
Tuoteluokka	61H

Kuvaus**Käyttö:**

Erittäin laadukas asennus- ja korjaustöihin suunniteltu perusvarustus, joka on koottu käytännön kokemuksen perusteella. Toimitus täydellisesti varustettuna, käytännöllinen vetoketjullinen laukku.

Toimituksen sisältö:

Nauhamitta: 1 kpl nro 462201 koko 2,5

Kaksipäinen kiintoavain: 1 kpl/koko nro 610600 koot 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Kuusiokokoavainsarja, kuulapää ja pidätinkuula, muovipitimestä: 1 kpl nro 627132 koko 9 (1,5 – 10 mm)

uraruuvinväännin: à 1 kpl nro 660032 koko 3,5; 5,5; 6,5

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 667702 koot 1, 2

Linjapihdit: 1 kpl nro 700940 koko 160

Säilytys vetoketjulaukussa: 1 kpl nro 691536

Huomautus:

Toimitus sisältää työkalukansioon pakatut työkalut.

Tekninen kuvaus

Osien määrä	21
Tuotetyyppi	Työkalusarja

Tarvikkeet

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667690 2
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660030 5,5
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610600 8X9
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610600 10X11
Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuulakromattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627132 9
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610600 12X13
Työkalusalkku, vetoketju	691536
Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret Kokonaispituus 160 mm	700940 160
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610600 14X15
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667690 1
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 17X19 mm	610600 17X19
Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 2,5 m	462201 2,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660030 3,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 6,5 mm	660030 6,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667702 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667702 2