



Kärkivalikoima KK400 RA ja vääntötyökalu 17 osaa, Osien lkm: 17



Tilaustiedot

Tilausnumero	676212 17
GTIN	4013288222879
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu 2-komponenttikahva sormisyvennyksillä ja miellyttävällä kosketustuntumalla mahdollistaa erittäin suuren voimansiirron ja väsyttämättömän työskentelyn. Vasemmalle ja oikealle pyöräminen (vaihtovivulla). Integroitu räikkä, jossa on hieno hammastus (80 hammasta / paluukulma 4,5°) helpottaa ja nopeuttaa ruuvaamista ilman hankalaa uudelleenasettelua. Varustettu Rapidaptor-kärkipidikkeellä.

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat **käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.**

Sisältö:

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3 Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 674200 koot 2/89; 3/89

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3 Pozidriv-ruuveille: à 1 kpl 674220 koko 2/89; 3/89

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl nro 674247 koot 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, Torx®-koloruuveille: 1 kpl nro 674250 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3 urakantaruuveille: à 1 kpl nro 674260 koko 5,5/89

Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl nro 676657 koko 6,3

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	KK 400 RA sarja 1
Irrotusprofiili	6-kulmainen ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Bit-kuusiovarsi	E 6,3
käyttötyökalu	Ruuvitaltanpidin
käyttötyökalu	Mutteriräikkä 1/4 tuumaa
käyttötyökalu	Ruuvitaltanpidin
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/89 mm	674200 2/89
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/89 mm	674200 3/89
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/89 mm	674220 2/89
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/89 mm	674220 3/89
Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma / Kokonaispituus 3/89 mm	674247 3/89
Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma / Kokonaispituus 4/89 mm	674247 4/89
Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma / Kokonaispituus 5/89 mm	674247 5/89
Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma / Kokonaispituus 6/89 mm	674247 6/89
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX10 mm	674250 TX10
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX15 mm	674250 TX15
	674250 TX20

Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili /
koko pituus TX20 mm

Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili /
koko pituus TX25 mm

674250 TX25

Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili /
koko pituus TX30 mm

674250 TX30

Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili /
koko pituus TX40 mm

674250 TX40

Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Terän leveys /
Kokonaispituus 5,5/89 mm

674260 5,5/89

Poikittainen kahvapidike 1/4 tuuman kärjilleIntegroitu
räikkä ja pikavaihtoistukka Kuusikulmaliitäntä 6,3 mm

676657 6,3