



Bicycle-sarja 15 5 osaa, Työkalujen lukumäärä: 5



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 680703 5 |
| GTIN | 4013288222190 |
| Tuoteluokka | 63H |

Kuvaus

Malli:

Erittäin kompakti ja kevyt polkupyörän työkalu, johon kuuluu kaksi 4-osaista kärkeä ja kolme rengasrautaa.

Yhtä kärkeä voidaan käyttää neljälle eri ruuviprofiilille. Huomattava painosäästö, yli 50 %. Huomattavan tilansäästön ansiosta Bicycle-sarja 15 soveltuu erittäin hyvin liikkuvaan käyttöön. Suuret profiilit toimivat, kun pienet profiiliosat painuvat sisään. Kärjessä on 1/4 tuuman kuusiokanta (Wera-liitäntäsarja 1), joten sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi Rapidaptorilla varustetun kärjenpitimen ja kärkiräikän kanssa. Rengasraudassa 9504 on 1/4 tuuman kiinnityskanta 1/4 tuuman kärkiä varten. Kun molemmat rengasraudat 9504 kiinnitetään päällekkäin, voidaan käyttää 4-osaista kärkeä ruuvaustyökaluna. Rengasrauta 9505 on samalla venttiilin ulosvedin ja ilmanpoistolaite. Rengasraudat ja 4-osaiset kärjet voidaan liittää yhteen. Näin ne ovat tiiviisti yhdessä eivätkä mene hukkaan.

Mitat: 140×70×25 mm

Kuvaus:

- **Innovatiivinen, erittäin kompakti 4-osainen kärki - vain yksi kärki neljää eri ruuvikoko varten.**
- **Erittäin tilaa säästävä ja siksi ihanteellinen liikkuvaan käyttöön.**
- **Kompakti, turvallinen ja erittäin helppo kiinnitys Wera-rengasrautoihin.**
- **Rengasraudan kuusiokanta mahdollistaa jopa 10 Nm:n vääntömomentin.**
- **Merkittävä painonsäästö ja työkalujen selkeä säilytys pyöräretkellä.**

Etu:

- **Innovatiivinen, erittäin kompakti 4-osainen kärki - vain yksi kärki neljää eri ruuvikokoja varten.**
- **Lasikuituvahvisteisten muovisten rengasrautojen avulla renkaat voidaan irrottaa turvallisesti vanteelta ilman, että vanne vahingoittuu. Nosta rengas vanteelta yhdellä rengasraudalla, kiinnitä se pinnaan ja vedä rengas pois vanteelta toisella rengasraudan avulla. Kaksi rengasrauta voidaan napsauttaa kiinni toisiinsa, joten ne eivät mene helposti hukkaan.**
- **Rengasraudan 9504 1/4 tuuman kuusiokantaan voidaan kiinnittää 1/4 tuuman kärki. Näin ruuviiliosten tekeminen on helppoa.**
- **Rengasrauta 9505 voidaan käyttää venttiilin ulosvetimenä ranskalaisille venttiileille (Sclaverand) ja ilmanpoistimena autonrenkaiden venttiileille.**
- **4-osaisilla kärjillä 9506 ja 9507 voidaan kummallakin käyttää neljää ruuvikokoja. 4-osainen kärki 9506 sopii neljälle erikokoiselle kuusiokoloruuvulle (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), 4-osainen kärki 9507 sopii kolmelle erikokoiselle kuusiokoloruuvulle (2,5; 5,0; 6,0) ja yhdelle TORX®-ruuvikoolle (TX 25). Suuremman profiilin käyttöä varten on ruuvauksen aikana jatkuvasti painettava jousivoimaa vasten, jotta pienempi profiili painuu alas ja voidaan käyttää isompaa profiilia.**
- **Kun molemmat rengasraudat 9504 kiinnitetään päällekkäin, voidaan liittää 4-osainen kärki 1/4 tuuman kantaan ja käyttää sitä ruuvaustyökaluna.**
- **4-osainen kärki napsautetaan kiinni rengasrautaan 9504. Rengasrauta 9505 voidaan kiinnittää siihen niin, että rengasrauta ja kärki muodostavat kompaktin kokonaisuuden.**

Toimituksen sisältö:

2x rengasrauta ja kärki-istukka, 105 mm.

1x rengasrauta ja venttiilin ulosvedin, 105 mm.

1x 4-osainen kärki kuusiokolokantaan 3; 4; 5; 6 mm.

1x 4-osainen kärki Torx®-koloruuveille TX25 ja kuusiokoloruuveille 2,5; 5; 6 mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Valmistajamerkintä | Bicycle-sarja 15 |
| Osien määrä | 5 |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta |
| Tuotetyyppi | Työkalusarja |