


Garant UNILINE

CLEANING Tower H-muoto varusteltu siirrettävä, Tyyppi: L**Tilaustiedot**

Tilausnumero	987113 L
GTIN	4067263104254
Tuoteluokka	9GC

Kuvaus**Malli:**

Modulaarinen puhdistustorni puhdistuslaitteiden saantiin. Asymmetrinen H-muotoinen CLEANING Tower on varustettu 2 kierrätysmateriaalien kerääjällä ja Easyfix-paperirullanpitimellä. Kierrätysmateriaalien kerääjä voidaan kiinnittää reikäseinään mukana toimitetulla Easyfix-pohjalevyllä.

n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille.

Antrasiitinvärinen puhdistuskuvat sisältävä lisäosa auttaa visualisoimaan nopeasti.

Valinnaiset suljettavat ovet mahdollistavat turvallisen säilytyksen. Ovi ei ole yhdistettävissä paperirullanpitimeen.

Toimituksen sisältö:

CLEANING Tower nro 987103 koko L; 2 x nro 987125 koko 25; 1 x nro 955805 koko 1.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

Huomautus:

Sopivat paperipyyhkeet löytyvät numeroilla 089103 koko W, 089105 koko W, 089127 koko W Hoffmannin luettelon niteestä 2 tai eShopista.

Tekninen kuvaus

Kantavuus	150 kg
Syvyys	750 mm
Sarja	CLEANING Tower UNI Line
Leveys	750 mm
Korkeus	2290 mm
Hyötyleveys	690 mm
Hyötysyvyys	180/ 330 mm
Paino	115 kg
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Tuotetyyppi	Puhdistusaineasema

Tarvikkeet

CLEANING Tower H-muotosiirrettävät Tyyppi L	987103 L
UNI Line -kuva Tyyppi CLEANING	955474 CLEANING
Pyöräsarja UNI Line -tuotteelle, 4-osainen Tyyppi 1	955459 1
UNI Line - työntökahva Tyyppi 1	955496 1
CLEANING Tower H-muotokiinteä Tyyppi L	987102 L
Kierrätysmateriaalien kerääjä, 45 litraa Täyttötilavuus 45 l	987110 45
Easyfix-paperirullanpidin Tyyppi 1	955805 1
EasyBin kierrätysmateriaalien kerääjä Tilavuus 25 l	987125 25