

Garant**Jyrsintappisarja 8-osainen, GARANT Master Alu – erittäin karkea, KM,
Jyrsintappiien lukumäärä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	547605 8
GTIN	4067263736264
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:****KM-jyrsintappisarja Multi Cut, yleiset muotovaihtoehdot.**

Uudelleen kehitetty innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa **hyvän lastuamistehon** ja samalla **erittäin rauhallisen käynnin ja hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan rouhinta- ja tasoituskäytössä.

- **Hyvä materiaalinpoisto.**
- **Hiljainen käynti.**
- **Vähäinen lämmönmuodostus, pitempi käyttöikä, parannettu lastunpoisto.**
- **Yleiskäyttöinen teräksessä, INOXissa, alumiinissa.**

Varren Ø 6 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunojen muovaukseen, puhdistukseen, hitsisaumojen ja pintojen työstämiseen.

Toimituksen sisältö:

À 1 kpl nro 547600 koko AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Huomautus:

Materiaalit, joilla on huono lämmönjohtavuus; kierroslukua pienennetään, jotta jysintappi ei värjäydy siniseksi.

Tekninen kuvaus

Sarja	GARANT Master Alu
Lastuava aine	KM
Varren Ø	6 mm
Jysintappien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Jysintappi

Tarvikkeet

JysintappiGARANT Master Alu – erittäin karkea (ei rautametalli/alumiini) Tyyppi AS0616	547600 AS0616
JysintappiGARANT Master Alu – erittäin karkea (ei rautametalli/alumiini) Tyyppi AS1225	547600 AS1225
JysintappiGARANT Master Alu – erittäin karkea (ei rautametalli/alumiini) Tyyppi C0616	547600 C0616
JysintappiGARANT Master Alu – erittäin karkea (ei rautametalli/alumiini) Tyyppi C1225	547600 C1225
JysintappiGARANT Master Alu – erittäin karkea (ei rautametalli/alumiini) Tyyppi D0807	547600 D0807
JysintappiGARANT Master Alu – erittäin karkea (ei rautametalli/alumiini) Tyyppi F0618	547600 F0618
JysintappiGARANT Master Alu – erittäin karkea (ei rautametalli/alumiini) Tyyppi F1225	547600 F1225
JysintappiGARANT Master Alu – erittäin karkea (ei rautametalli/alumiini) Tyyppi L1020	547600 L1020