



IMPACT-hylsyavain, Työkalujen lukumäärä: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	954018 12
GTIN	4067263906674
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 954018: 1 kpl

HOLEX IMPACT -hylsyavain, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa, magneetti nro 651005 koot 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24: kutakin 1 kpl

HOLEX IMPACT -jatkokappale 1/2 tuumaa nro 651400 koko 125: 1 kpl

HOLEX IMPACT -murrosnivel 1/2 tuumaa nro 651600: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys G	8
Syvyys G	10
Työkalujen lukumäärä	12
Syvyys	250 mm
Leveys	200 mm

Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×10
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954018	952001 954018
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaamagneetilla Avainkoko 10 mm	651005 10
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaamagneetilla Avainkoko 13 mm	651005 13
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaamagneetilla Avainkoko 14 mm	651005 14
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaamagneetilla Avainkoko 15 mm	651005 15
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaamagneetilla Avainkoko 16 mm	651005 16
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaamagneetilla Avainkoko 17 mm	651005 17
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaamagneetilla Avainkoko 18 mm	651005 18
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaamagneetilla Avainkoko 19 mm	651005 19
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaamagneetilla Avainkoko 21 mm	651005 21
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaamagneetilla Avainkoko 24 mm	651005 24
IMPACT-jatkokappale, 1/2 tuumaa, F 12,5 Kokonaispituus 125 mm	651400 125
IMPACT-murrosnivel, 1/2 tuumaa, F 12,5	651600

