

Garant**Kuusioruuvinväännin / lyhyt ruuvinväännin, Työkalujen lukumäärä: 15****Tilastiedot**

Tilausnumero	952892 15
GTIN	4067263723172
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 952892: 1 kpl

Taivutettu GARANT-kuusiokoloavainsarja nro 627132, koko 9: 1 kpl

GARANT lyhyt ruuvitaltta urakantaruuveille nro 664122, koot 4; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl

GARANT Lyhyt ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 667722 koot 0; 1; 2: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys	250 mm
Leveys	200 mm
Syvyys G	10
Työkalujen lukumäärä	15
Malli	ruuvimeisselien kanssa
Leveys G	8

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×10
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuulakromattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627132 9
Ruuvitaltta uraruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 4 mm	664122 4
Ruuvitaltta uraruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	664122 5,5
Ruuvitaltta uraruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 6,5 mm	664122 6,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 0	667722 0
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667722 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667722 2
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952892	952001 952892