

Garant GREENPLUS

## GARANT GreenPlus -ultraäänipuhdistuslaite Sonic Cleaner AL-E, Emäksinen, emulgoiva, Sisältö: 200l



### Tilaustiedot

Tilausnumero	088016 200
GTIN	4067263116158
Tuoteluokka	01L

### Kuvaus

#### Malli:

GARANT GreenPlus **-ultraäänipuhdistin** – huipputehokas ja erittäin joustava. Työskenteletkö monimutkaisten työkappaleiden geometrioiden ja herkkien pintojen kanssa? Silloin Sonic Cleaner -sarja on tehty sinua varten. Erityisesti ultraäänilaitteistoihin suunniteltu GARANT GreenPlus -puhdistussarja sisältää emäksisiä, happamia ja neutraaleja puhdistusaineita erilaisille materiaaleille ja käyttöalueille. Voimakkaasti tiivistetyt puhdistusaineet voidaan laimentaa vaatimusten ja likaantumisen mukaan, ja ne tehoavat jo huoneenlämmössä. Näin ainetta hyödynnetään optimaalisesti. Pitkät käyttöajat säästävät myös aikaa ja rahaa. Kaikki Sonic Cleaners -puhdistusaineet ovat **biohajoavia, VOC-vapaita ja silikaattittomia eikä niissä ole vaaramerkintöjä**. Yksinkertainen yrityksen sisäinen käsittely, työntekijöiden suojele ja ympäristönsuojelu on varmistettu.

Sonic Cleaner AL-E, **emäksinen emulgoiva** puhdistusainetiiviste yleisiin ultraäänisovelluksiin, erinomainen materiaaliyhteensopivuus.

#### Käyttö:

Ultraäänipuhdistuslaitteisiin.

Emulsiot, öljyt, rasvat, vetorasvat, korroosiosuoja-aineet, hiomapöly, noki, musteet, väriaineet, kiillotusaineet.

#### Sopii:

Yleisille materiaaleille, kuten teräs ja ei-rautametallille, lasille, muoville, keramiikalle ja kumille. Hyvä yhteensopivuus materiaalien kanssa – tarkista etukäteen, jos pinnat ovat herkkiä.

## Tekninen kuvaus

Kestävyys	GARANT GreenPlus
pH-arvo	11
Nestetäyttökapasiteetti	200 l
Säilytyslämpötila	20 - 80 °C
Sarja	GreenPlus
Sekoitusuhde	3 - 10 %
Tuotenimen määrite	Emäksinen, emulgoiva
Tuotetyyppi	Ultraäänitehopuhdistusaine