

PORTWEST**Multinorm-takki WX3™, musta / antrasiitti, Vain yksi koko: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	091448 S
GTIN	5036108368464
Tuoteluokka	04J

Kuvaus**Malli:**

Portwest WX3™ -mallisto on valmistettu **luontaisesta 280 g:n Modaflyme™-kankaasta**, ja siinä yhdistyvät kestävä suojavaatetus sekä mukavuus ja esteettisyys. Luontainen ominaisuus varmistaa, että paloa hidastava koostumus on pysyvä. **Stretch-osat** ovat erinomaisen joustavia liikealueilla, mikä helpottaa jokapäiväistä työskentelyä. Alareunan, kiinnittimien ja taskujen viimeistellyt suunnitteluratkaisut varmistavat vertaansa vailla olevan istuvuuden ja turvallisuuden.

Kontrastielementeillä ja vaikeasti syttyvillä heijastinnauhoilla varustetussa takissa on **stretch-osa**, jotka takaavat mukavuuden ja liikkumisvapauden.

- **Voidaan sulkea vetoketjulla ja painonapeilla.**
- **Monikäyttöiset taskut.**
- **Selän tuuletus hengittävyttä varten.**
- **Muotoillut kyynärtaipeet ehkäisevät käsivarsien väsymistä.**
- **Käännettävä helma ja pidennetty selkäosa takaavat hyvän istuvuuden.**

Standardi:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

Tekninen kuvaus

Vain yksi koko	S
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	60% modakryyliä
Kangaskoostumus	39% polyesteriä
Kangaskoostumus	1% hiilikuitu
Materiaalin paino / kankaan paksuus	280 g/m ²
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri	musta / antrasiitti
Standardi	EN 13034-6
Standardi	EN IEC 61482-2
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Tuotetyyppi	Huomiotakki