

**Garant****Yleistyökaluvalikoima 20 osaa, Työkalujen lukumäärä: 20****Tilastiedot**

Tilausnumero	680157 20
GTIN	4067263309185
Tuoteluokka	61H

**Kuvaus****Käyttö:**

Työkalusarjan kotelo lähes rikkoutumatonta ABS-muovia, saranoitu kansi ja kaksi pikasalpaa. Kaikki työkalut pysyvät muotoillussa **polyuretaanivaahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

**Toimituksen sisältö:**

Rullanauhamitta, ikkuna: 1 kpl nro 462201 koko 2,5  
Taivutettu kuusioruuviaainsarja, kuulapää: 1 kpl nro 627132 koko 9 (9-osainen)  
Ruuvimeisseli urakantaruuveille: à 1 kpl nro 660032 koko 2,5; 4; 5,5  
Pozidriv-ruuvitaltta: 1 kpl/koko nro 667702 koot 1, 2  
Linjapihdit: 1 kpl nro 700940 koko 160  
Lukkosepänpasara: 1 kpl nro 750110 koko 200  
Yleissakset: 1 kpl nro 769240 koko 175  
Siirtoleukapihdit: 1 kpl nro 813501 koko 180  
Yleisveitsi, katkaistavat terät: 1 kpl nro 845020

**Huomautus:****Toimitus sisältää muovikoteloon pakatut työkalut.**

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienille osille tarkoitettulle lokerolle nro 951251 koko 2x3/1 tai 2 kappaleelle nro 951251 koko 2x6/1 (eivät kuulu toimitukseen).

**Tekninen kuvaus**

Pituus	510 mm
Korkeus	61 mm
Leveys	294 mm
Osien määrä	20
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Tuotetyyppi	Työkalusarja

## Tarvikkeet

Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 2,5 m	462201 2,5
Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuulakromattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627132 9
Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret Kokonaispituus 160 mm	700940 160
Lukkosepänpaino, Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 200 g	750110 200
Työsakset, titaani-pinnoitetut Kokonaispituus 175 mm	769240 175
Siirtoleukapihdit Kokonaispituus 180 mm	813501 180
Yleisveitsi, 2K-kahva 3 terää, 18 mm	845020
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2,5 mm	660032 2,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 4 mm	660032 4
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660032 5,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667702 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667702 2
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4	630305 4