

Garant**Hienokierrettyökalusarja peltilaatikossa, Metrisille hienokierteille: MF3-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	145809 MF3-20
GTIN	4067263118374
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Kestävä peltikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi lukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikallaan omassa vaahtomuovisäkkeessään ja on selkeän järjestyksen ansiosta heti käyttövalmiina. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Sisältö:

1 sarja käsikierretappeja nro 130470: Koot 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

1 kierretapin väännin nro 141050: Koot 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: Koot 1; 3

1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

1 työkalupidin räikällä, nro 148701: Koot 85; 110

1 kierremalline nro 477000: Koko M/W

1 ruuvitaltta nro 664300: Gr. 3×60

Tekninen kuvaus

Kierrettyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta

Tuotetyyppi	Kierreleuat
-------------	-------------

Tarvikkeet

Käsikierretappisarja MF 10X1	130470 10X1
Käsikierretappisarja MF 12X1,5	130470 12X1,5
Käsikierretappisarja MF 14X1,5	130470 14X1,5
Käsikierretappisarja MF 16X1,5	130470 16X1,5
Käsikierretappisarja MF 18X1,5	130470 18X1,5
Käsikierretappisarja MF 20X1,5	130470 20X1,5
Käsikierretappisarja MF 3X0,35	130470 3X0,35
Käsikierretappisarja MF 4X0,5	130470 4X0,5
Käsikierretappisarja MF 5X0,5	130470 5X0,5
Käsikierretappisarja MF 6X0,75	130470 6X0,75
Käsikierretappisarja MF 8X1	130470 8X1
KierreleuatHSS MF 10X1	141050 10X1
KierreleuatHSS MF 12X1,5	141050 12X1,5
KierreleuatHSS MF 14X1,5	141050 14X1,5
KierreleuatHSS MF 16X1,5	141050 16X1,5
KierreleuatHSS MF 18X1,5	141050 18X1,5
KierreleuatHSS MF 20X1,5	141050 20X1,5
KierreleuatHSS MF 4X0,5	141050 4X0,5
KierreleuatHSS MF 5X0,5	141050 5X0,5
KierreleuatHSS MF 6X0,75	141050 6X0,75
KierreleuatHSS MF 8X1	141050 8X1
Tyhjä peltikotelo hienokierteitystyökalusarjalle Metrisille hienokierteille MF3-20	145815 MF3-20
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 1	148410 1
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 3	148410 3

Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X7 mm	149310 20X7
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 25X9 mm	149310 25X9
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 30X11 mm	149310 30X11
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 38X10 mm	149310 38X10
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 45X14 mm	149310 45X14
Kierrekammat Kierteelle M/W	477000 M/W