



Kulmahiomakone Akku, Tyyppi: 71222061



Tilaustiedot

Tilausnumero	077149 71222061
GTIN	4014586900698
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

FEIN 18V -akkukulmahiomakone ja AMPShare-akkutekniikka tehokkaaseen leikkaamiseen, hiontaan ja purseenpoistoon eri asennustöissä.

- **Uusi kotelon runko erilleen kytketty FEIN Power Drive Motor takaa sujuvan toiminnan ja alhaisen värinätason.**

Fein Protago -turvakulmahiomakone ainutlaatuisella käyttökonseptilla.

- **Turvallinen ohjaus ja kahden käden käyttö kuuteen asentoon säädettävällä, ei irrotettavissa olevalla ja kontaktikytkimellä varustetulla lisäkahvalla.**
- **Täysin suljettu moottorikotelo suojaa moottoria aggressiiviselta pölyltä.**

Toimituksen sisältö:

Ilman akkuja ja ilman laturia. Mukana suojakupu, ilman työkaluja käytettävä pikakiinnitysmutteri, värinää vaimentava kahva, avain, L-BOXX.

Huomautus:

Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073856 – 073858 ja aloitussarjoja numeroilla 073863 - 073867

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V

Valmistajamerkintä	CCG18-125-12PD-SEC AS
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Akkutyyppe	Litium-ioni
Ylikuormitussuoja	kyllä
Enimmäiskierrosluku	2500 - 8500 min ⁻¹
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
pehmeä käynnistys	kyllä
Moottorin rakenne	harjaton
Takaiskupysäytys	kyllä
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	4,9 m/s ²
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys	25 mm
Paino	2,3 kg
akun jännite	18 V
Varokytin	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

Tarvikkeet

Akku-aloitussarjaProCore Akkutyyppe, akkujännite C18 V	073867 C18
Li-ioniakkuProCore Akkutyyppe, akkujännite C18 V	073856 C18