

**Garant****Liukuhiomakone (2 litraa) ja erotusasema, Tyyppi: GMT2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Tuoteluokka	51B

**Kuvaus****Malli:**

**Kompaktirakenteinen, liukuhiomakone GMT2 pienten ja keskisuurten eräkokojen automaattiseen viimeistelyyn.**

- **Tehokas moottori, jossa on määritelty nopeusalue.**
- **Teräskaukalo (2 l) polyuretaanikerroksella.**
- **Irrotettava erotusasema työkappaleen ja hioma-aineen manuaaliseen erottamiseen.**
- **Vaivaton erottelu ergonomisen kääntölaitteen ansiosta.**
- **Intuiitiivinen ohjaus ajastintoiminnolla varustetun ohjauspaneelin avulla.**
- **Hiljainen ja pölytön työskentely läpinäkyvän kannen ansiosta.**

Soveltuu **metalleille** ja **muoveille**.

**Käyttö:**

Suosittellaan **purseenpoistoon sorvatuista ja jyrstyistä osista** sekä **3D-tulostuksella** valmistetuista työkappaleista. Soveltuu **metalleille** ja **muoveille**. Myös työstön jälkeinen **kiillotus** kuuluu tämän koneen toimintoihin. **Suosittellemme pelkkää kuivakäsittelyä (compoundia ei tarvita)**. Märkäkäsittelyyn suosittelemme GARANT GreenPlus -compoundia UNI (nro 501600 UNI).

**Toimituksen sisältö:**

1x liukuhiomakone ohjauspaneelilla ja irrotettavalla erotusasemalla, 1x erotusseula 10 mm:n reikävälillä, 1x erotusseula 18 mm:n reikävälillä, 1x keraaminen hiomarae (3 kg), kolmio, karkea (nro 501505 0606T), 1x keraaminen hiomarae (3 kg), kolmio (viisto), karkea (nro 501515 1015TA), 1x keraaminen hiomarae (3 kg), lieriö (viisto), karkea (nro 501525 0305CA), 1x posliininen hiomarae (3 kg), lieriö (viisto), kiillotus (nro 501585 0406CA), 1x säilytyslaatikko (nro 964486 EF4070), 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml (nro 088001 500), 1x GARANT GreenPlus -mikrokuituliina (nro 083722 BLUE)

**Tekninen kuvaus**

Kierroslukualue	3000 min <sup>-1</sup>
Verkkotaajuus	50 Hz
Kourun tilavuus	2 l
Kourun sisäsyvyys T <sub>2</sub>	85 mm
Koneen leveys B <sub>1</sub>	400 mm
Koneen pituus L <sub>1</sub>	750 mm
Tehonkulutus	50 W
Verkköjännite	230 V
Kaukalon sisä-Ø	100 mm
Kaukalon ulko-Ø	220 mm
Koneen korkeus	285 mm
Kokonaispaino	20 kg
Tuotetyyppi	Hiomakone