

**Pinnankarheuden mittauslaite, Tyyppi: SJ220****Tilaustiedot**

Tilausnumero	499205 SJ220
GTIN	4550501394482
Tuoteluokka	44D

Kuvaus**Malli:**

Siirrettävä, verkosta riippumaton anturajärjestelmä pinnankarheuden määrittämiseen. Mittausvoima 0,75 mN DIN-/ISO-standardin mukaan. Erillinen syöttölaite mittauksiin ahtaissa tiloissa ja jalustaan kiinnittämistä varten. Vaihekorjattu gaussisuodatin standardin DIN EN ISO 16610-21 mukaan (korvaa standardin DIN EN ISO 11562). Mittauskärjen suojaus automaattisesti kuljetuksen aikana. Automaattinen kalibroitintoiminto ja integroitu mittausarvomisti.

- **Suuriresoluutioinen 2,8 tuuman kosketusnäyttö, jossa on käyttäjäystävällinen valikko-ohjaus. Syöttölaitetta voi käyttää integroituna tai erikseen. Mittaustietojen ja -ehtojen tallennus mikro-SD-muistikortille.**
- **Kaikki yleisimmät parametrit standardien DIN EN ISO, VDA, JIS ja ANSI mukaan, vapaasti valittavat mittausehdot.**
- **Sisältää mm. uuden karheusstandardin DIN EN ISO 21920.**
- **Tukee 25 eri kieltä.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää syöttöyksikön, mittauskärjen, verkkoadapterin, kalibroitinnormaalin ja kantolaukun.

Erikoistarvike:

Anturi ja mittauspää pieniä porauksia (2,5 mm:stä lähtien) varten nro 499210, jalas litteille ja lieriömäisille työkappaleille nro 499220 koko Z-KUFE, tukijalat (2 kpl) nro 499220 koko FUSS, sovitin korkeudenmittauslaitteeseen kiinnittämistä varten nro 499220 koko H-ADAPT, graniittimittausjalusta nro 499415, datakaapeli nro 498430, tulostin nro 498701.

Huomautus:

Maksuton analysointiohjelmisto ja muita sovittimia ja anturipäitä saatavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Cut-Off (λ_c)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Integroitu tulostin	ei
Karheusstandardit	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Mittausmatkan pitkittäisluenta	17,5 mm
Graafinen esitys	Mittausprofiili, BAC-käyrä, ADC-käyrä
Mittausnopeus	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
enimmäismittausalue	360 μ m
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Kalibrointi	Q1
Kalibrointi	Q2
Tuotetyyppi	Karheudenmittauslaite

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/499205-SJ220>