



Kärkisarja "Security" ja vääntötyökalu 32 osaa, Osien määrä: 32



Tilaustiedot

Tilausnumero	676102 32
GTIN	4013288228352
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat **käsi- ja konekäyttöön. Kraftform**--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.

Käyttö:

Erikoisprofiilit turvaruuviliitoksia varten.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille tapilla: 1 kpl koot 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: Nro 675350 à 1 kpl koot TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, neliökoloruuveille: 1 kpl/koko koot 0; 1; 2; 3

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, TRI-WING®-ruuveille: Nro 675370 à 1 kpl koot 1; 2; 3

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, TORQ-SET®-ruuveille: Nro 675360 à 1 kpl koot 6; 8; 10; 1/4

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kiinnittimille: Nro 675395 à 1 kpl koot 4; 6; 8; 10

Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl nro 676410 koko 6,3 "Rapidaptor"-pikavaihtoistukalla C/E 6,3

"Rapidaptor"-liitântävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinvääntimen TORX®-ruuveille, reiällinen
Irrotusprofiili	Torq-Set-ruuvaimet

Irrotusprofiili	Tri-Wing-ruuvinväännin
Irrotusprofiili	4-kulmainen ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Kuusioruuvinväännin, reiällinen
Irrotusprofiili	Kiinnitysosa
Osien määrä	32
käyttötyökalu	Ruuvinvääntimen kahva
kahvassa sisäänpainuva teleskooppiterä	ei
Tuotetyyppi	Kärkityökalu