



Kulmahiomakone GWX ilman akkua, Tyyppi: GWX1810SC



Tilaustiedot

Tilausnumero	077011 GWX1810SC
GTIN	3165140962452
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

- **Helposti ja nopeasti:** Kulmahiomakoneen tarvikkeiden helppo vaihto ilman häviäviä osia ja lisätyökaluja.
- **Lisäävainta ei tarvita enää.**
- **Kattava:** Suuri valikoima kulmahiomakoneita ja tarvikkeita, jotka ovat täysin yhteensopivia aikaisempien versioiden kanssa.
- **Maksimaalinen mukavuus** tarvikkeiden 100-prosenttisesti työkaluttoman ja nopean vaihdon ansiosta.
- **Luotettava:** Pyörimissuunnasta riippuvia tarvikkeita ei voida enää asentaa väärin innovatiivisen X-LOCK-järjestelmän ansiosta. Hyvä käyttäjäsuoja oikean asennuksen yhteydessä kuuluvan äänimerkin ansiosta.
- **Puhdas työskentely ilman ikäviä naarmuja!** X-Lock-kulmahiomakoneissa vähemmän huomattavia ja vähäisempiä hiomanaarmuja.

Kulmahiomakoneessa on Bluetooth-liitäntämoduuli ja käyttöliittymä sekä Drop Control, X-Brake ja uudelleenkäynnistys suojaus. Avaimettoman X-LOCK-Click-järjestelmän ansiosta lisävarusteet voidaan vaihtaa nopeasti ja kätevästi.

Toimituksen sisältö:

Mukana Vibration-Control-lisäkahva, suojakupu, L-BOXX 136.

Huomautus:

Sopivat ProCore 18 V:n akut ja aloitusarjat löytyvät numerolla 073857 koko C18 ja numerolla 073865 koko C18

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Työkalupidin	X-LOCK System
Kierroslukualue	4500 - 9000 min ⁻¹
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Erityisominaisuus	Säädettävä kierrosluku; uudelleenkäynnistyssuojaus; Drop Control
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Takaiskupyssäytys	kyllä
akun jännite	18 V
Sarja	X-LOCK System
Paino	2 kg
Valmistajamerkintä	GWX 18V-10 SC
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Akkutyyppi	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi 1880CV	073866 1880CV
Akun latauslaite Tyyppi GAL18160C	073866 GAL18160C
Akun latauslaite Tyyppi GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akku-aloitussarjaProCore Akkutyyppi, akkujännite C18 V	073865 C18
Li-ioniakkuProCore Akkutyyppi, akkujännite C18 V	073857 C18