


PRYOR

Vaihdettavat numero ja kirjainmeistit, normaalikirjasinsarja 0 – 9 ja A – Z,
Kirjasinkorkeus: 4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085480 4
GTIN	5022044020306
Tuoteluokka	08W

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka korkomeisti nopeaan ja järjestelmälliseen merkintään **useita kirjaimia tai numeroita samanaikaisesti** käyttäen.

Käyttö:

Tarkoitettu materiaalien (esimerkiksi tyyppikilpien, työkalujen ja koneenosien) merkitsemiseen – **materiaalin lujuus enintään 1200 N/mm²**.

Toimituksen sisältö:

100 meistikirjasinta
12 välilevyä (kirjasimen korkeus 5 mm: 6 kpl)
1 atulat
1 kuusioavain
1 pidin
muovikotelossa.

Varaosa:

Yksittäisiä kirjasimia nro 085481 voi tilata ilmoittamalla tilausnumeron jälkeen haluttu kirjasinkorkeus ja kirjasin (esim. nro 085481 koko 3/E).

Tekninen kuvaus

Käytettävien kirjasintyyppien lukumäärä	9
Kirjasintyyppin leveys	4 mm
Kirjasintyyppin korkeus	8 mm
Kirjasintyyppin pituus	19,05 mm
Kirjasinkorkeus	4 mm
Meistinpitimen pituus	39 mm
Tuotetyyppi	Käsileimasimet

Tarvikkeet

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/N mm	085481 4/N
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4// mm	085481 4//
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/8 mm	085481 4/8
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4LEER mm	085481 4LEER
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/0 mm	085481 4/0
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/B mm	085481 4/B
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/9 mm	085481 4/9
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/5 mm	085481 4/5
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/M mm	085481 4/M
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/- mm	085481 4/-
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/E mm	085481 4/E

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/H mm	085481 4/H
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/P mm	085481 4/P
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/. mm	085481 4/.
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/7 mm	085481 4/7
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/, mm	085481 4/,
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/S mm	085481 4/S
Kirjasinpidike, yksittäin, sarjaan 085480 Soveltuu kirjasinkorkeudelle 4-5 mm	085482 4-5
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/Q mm	085481 4/Q
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/C mm	085481 4/C
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/W mm	085481 4/W
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/1 mm	085481 4/1
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/L mm	085481 4/L
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/4 mm	085481 4/4
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/D mm	085481 4/D
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/Z mm	085481 4/Z
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/3 mm	085481 4/3
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 4/U mm	085481 4/U
	085481 4/O

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/O mm

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/I mm

085481 4/I

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/6 mm

085481 4/6

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/J mm

085481 4/J

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/G mm

085481 4/G

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/K mm

085481 4/K

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/X mm

085481 4/X

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/R mm

085481 4/R

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/+ mm

085481 4/+

Terästyypit vaihdettavat Numerovalikoima 0 – 9
Kirjasinkorkeus 4 mm

085483 4

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/T mm

085481 4/T

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/Y mm

085481 4/Y

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/2 mm

085481 4/2

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/F mm

085481 4/F

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/V mm

085481 4/V

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 4/A mm

085481 4/A