

**Garant****Kierteityslaitte, Tyyppi: 20/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	334100 20/3
GTIN	4045197152367
Tuoteluokka	31M

**Kuvaus****Malli:**

- Sisäänrakennetulla kääntövaihteella automaattiseen palautukseen. Kierresyvyyden saavuttamisen jälkeen laite vaihtaa automaattisesti suuntaa koneen karaa nostettaessa (kulumista kestävä kuulajärjestelmä).
- Nopeutettu palautus (noin kerroin  $1,8 \times n_{max}$ ).
- Vedon pituudentasaus.
- Pysäytysvarsi pyörinnän estämiseksi.
- Huoltovapaa
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- Pikavaihtojärjestelmä.

**Käyttö:**

Koneelliseen kierteitykseen käsisyöttöisillä porakoneilla ja ilman karanpalautusta. Lämpireikäkierteen (hylsyillä nro 335430) tai pohjareikäkierteen (hylsyillä nro 335620) leikkuuseen.

**Erikoistarvike:**

Pikavaihtohylsy, katso: Nro 335420; 335430 (**ilman** turvaliukukykintä), nro 335610; 335620 (**mukana** turvaliukukytkin).

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Maksimikierrokset	500 min <sup>-1</sup>
Pituus mitattuna konekarasta	170 mm
Morsekartio MK	3
L <sub>1</sub>	86 mm
Vedon pituudentasaus	16,5 mm
Kompensointipituus B	8 mm
Kierteitysalue	M8 – M20
Ulko-Ø D	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	50 mm
Tuotetyyppi	Kierteityslaite

## Tarvikkeet

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335620 16
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335620 8
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335620 6
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335430 7
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335620 12
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 14 mm	335430 14
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335620 10
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 16 mm	335430 16
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335430 11

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335430 9
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335620 7
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335430 8
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335620 11
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 10 mm	335430 10
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335430 6
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 12 mm	335430 12
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335620 14
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335620 9